


Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	-	informative Massangaben aktualisiert, Verschraubungen mit PG-Gewinde hinzu	Langeloh	25.07.13	Villbrandt	25.07.13



Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread K	L	Lichte Weite/Bore M	N	SW / A/F O	SW / A/F P	Projektnr. / Project no.
SCSB12-FM-M16	12	M16x1.5	10	8.5	28.0	17	17	GPN 11-0713
SCSB16-FM-M16	16	M16x1.5	10	11.5	28.0	20	20	GPN 11-0714
SCSB16-FM-M20	16	M20x1.5	10	11.5	28.0	22	20	GPN 11-0715
SCSB20-FM-M20	20	M20x1.5	10	15.3	30.8	24	26	GPN 11-0716
SCSB25-FM-M25	25	M25x1.5	10	19.1	32.5	29	29	GPN 11-0717
SCSB32-FM-M32	32	M32x1.5	13	26.0	39.3	36	38	GPN 11-0718
SCSB40-FM-M40	40	M40x1.5	14	34.6	42.8	48	48	GPN 11-0719
SCSB12-FM-PG9	12	PG9	10	8.5	28.0	17	17	GPN 13-0944
SCSB16-FM-PG11	16	PG11	10	11.5	28.0	20	20	GPN 13-0945
SCSB20-FM-PG16	20	PG16	10	15.3	30.8	24	26	GPN 13-0946
SCSB25-FM-PG21	25	PG21	10	19.1	32.5	29	29	GPN 13-0947
SCSB32-FM-PG29	32	PG29	13	26.0	39.3	36	38	GPN 13-0948
SCSB40-FM-PG36	40	PG36	14	34.6	42.8	48	48	GPN 13-0949

Material Matière Werkstoff	
Messing, vernickelt/ Brass, nickel plate	
Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotés sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben :	
Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	27.02.12	Scale Echelle Maszstab	·/·	Project Number Numéro de projet Projektnummer	Siehe Tabelle/ See table	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	27.02.12	Title Titre Benennung	SCSB...-FM-.... Verschraubung/Fitting			
HellermannTyton				Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr			Format D.Size	A3
							Sheet Page Blatt	1 / 1
				Manchester		Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228		11-0713-001-CSG
Trappes		Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60						
Tornesch		Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400						