

Zewnętrzna karta dźwiękowa USB z gniazdem stereo 2 x 3,5 mm Adapter audio Plug & Play do komputerów PC, laptopów i komputerów Mac

Opis

Adapter dźwiękowy firmy Delock rozbudowuje komputer, laptop lub tablet-PC o dodatkową zewnętrzną kartę dźwiękową.

Kompaktowy dźwięk stereo

Wyjście stereo typu jack 3,5 mm oferuje maksymalną częstotliwość próbkowania 16 bitów / 48 kHz, dzięki czemu twoja ulubiona muzyka może być odtwarzana w jakości dźwięku DVD.

Złóżkę mikrofonu

Do wejścia mikrofonowego typu jack 3,5 mm tego adaptera można podłączyć na przykład mikrofon komputerowy, dzięki czemu można tworzyć wysokiej jakości nagrania audio z maksymalną częstotliwością próbkowania 16 bitów / 48 kHz. Dzięki temu adapter idealnie nadaje się do rozmów wideo, transmisji strumieniowej i gier.

Plug & Play

Dzięki USB Plug & Play adapter jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga instalacji sterowników. Adapter współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux i Android.



Numer artykułu 66633

EAN: 4043619666331

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
 - 1 x głośnik jack żeński 1 x 3,5 mm 3 pin
 - 1 x mikrofon jack żeński 1 x 3,5 mm 3 pin
- Częstotliwość próbkowania do 16 Bit / 48 kHz przy nagrywaniu i odtwarzaniu
- Plug & Play
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 45,6 x 20,1 x 10,0 mm

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS 116.0 lub nowszy
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- PlayStation®5
- Surface Pro 9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Adapter audio
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above Mac OS 13.1 or above Surface Pro 9

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Typ-A męski
Złącze 2:	1 x speaker 3.5 mm 3 pin stereo jack female
Złącze 3:	1 x microphone 3.5 mm 3 pin mono jack female

Właściwości techniczne

Częstotliwość próbkowania:	16 Bit / 48 kHz
----------------------------	-----------------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Aluminium
-------------------	-----------

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de