

Przełącznik USB 2.0 4 PC do 4 urządzeń

Opis

Przełącznik USB Delock pozwala na wspólne korzystanie z czterech urządzeń peryferyjnych USB 2.0 przez cztery różne komputery. Unikamy kosztów zakupu urządzenia i przełączania kabli pomiędzy komputerami.

Funkcja pamięci

Wybór portu przyciskiem, bez względu na to czy komputer jest przyłączony. Zapis ostatnich ustawień i restart z nimi.

Bezpieczny montaż

Wbudowane magnesy pozwalają na mocowanie przełącznika do powierzchni metalowych; możliwy jest również montaż naścienny.



Numer artykułu 11494

EAN: 4043619114948

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 4 x USB 2.0 Typ-B żeńskie
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
 - Wyjście:
 - 4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
- 1 x przycisk ze wskaźnikiem LED dla komputera PC 1, PC 2, PC 3 i PC 4
- Szybkość transmisji danych do:
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Wsteczna zgodność z USB 1.1
- Plug & Play
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
- Plastikowa obudowa
- Mocowanie ściennie zintegrowane w obudowie
- Magnetyczny spód
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 106 x 56 x 25 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Wyjście: 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: ø ok. 2,1 mm
na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Przełącznik
- 2 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1,8 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	magnetic Montaż naścienny
Specyfikacja:	USB 2.0

Interfejs

Wyjście:	4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
Wejście:	4 x USB 2.0 Typ-B żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
-----------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	106 mm
Szerokość:	56 mm
Wysokość:	25 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de