



Tubos Termoretráctiles 3:1 en Kit

ShrinkKit 321-A con adhesivo

Los tubos negros se usan principalmente para la protección de conectores y empalmes. Los tubos transparentes son más típicos para la protección de identificaciones en cables.

Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil con adhesivo
- Kit atractivo y reutilizable ideal para el montaje y la identificación
- La pared interior se derrite cuando se calienta el tubo, aislando y sellando
- El adhesivo forma un sellado contra la humedad como un tubo
- Los tubos negros principalmente para la protección de conectores y empalmes
- Los tubos transparentes para la protección de etiquetados impresos
- La caja vacía se puede volver a utilizar para el almacenamiento de clavos, tornillos, tuercas, anzuelos, etc
- Los compartimentos de la caja pueden cambiar de tamaño con sólo mover los separadores amarillos



ShrinkKit 321-A.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	3:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. Contracción	+110 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+1 %/-15 % max.
Rigidez Dieléctrica	15 kV/mm acorde a IEC 684 P2
Flamabilidad	Autoextinguible (excepto transparente)
Clase de Aislamiento	A (VDE 0530)



¡En un solo paso a la Web!



Tubo Termoretráctil 3:1 con Adhesivo

RoHS

COMPARTIMENTO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Long. (L)	Pared (WT)	Color	Contenido	Herramientas Recom.	Código
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Negro (BK)	5 Pzas	30-32	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Transparente (CL)	15 Pzas		
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Negro (BK)	20 Pzas		
	6,0	2,0	50,0	1,10	Transparente (CL)	20 Pzas		
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Negro (BK)	15 Pzas		
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Negro (BK)	50 Pzas		
	3,0	1,0	50,0	1,00	Transparente (CL)	50 Pzas		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Negro (BK)	30 Pzas		
	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparente (CL)	30 Pzas		
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Transparente (CL)	5 Pzas		
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Negro (BK)	15 Pzas		
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Negro (BK)	15 Pzas		
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Transparente (CL)	15 Pzas		
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Negro (BK)	50 Pzas		
	3,0	1,0	40,0	1,00	Transparente (CL)	50 Pzas		

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.