

Czytnik kart Micro USB OTG / USB 5 Gbps Typ-A na SD / MMC + Micro SD

Opis

Czytnik kart firmy Delock umożliwia odczyt i zapis danych na kartach pamięci przez port Micro USB OTG smartfona lub tabletu. Czytnik kart może być także używany z komputerem PC.



OTG

Numer artykułu 91734

EAN: 4043619917341

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x Micro USB 2.0 typ B męskie (do tabletu lub smartfona)
 - 1 x męskie złącze USB 5 Gbps typ A (do komputera)
 - 1 x gniazdo SD / SDHC / MS / MMC
 - 1 x gniazdo Micro SD
- Chipset: GL3233
- Niebieski wskaźnik LED procesu odczytu i zapisu
- Wymaga obsługa funkcji OTG
- W przypadku smartfonów i tabletów można korzystać wyłącznie z nośników danych w formacie FAT32
- Można używać tylko jednego nośnika pamięci, a nie kilku naraz
- Wymiary (DxSxW): ok. 64,5 x 21 x 11 mm
- Kolor: czarny
- Obsługuje następujące karty pamięci:
 - Gniazdo 1 Secure Digital / Multi Media Card**
SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD- Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0, MMC 4.1, MMC 4.2, MMC 4.4, MMC 4.5
 - Gniazdo 2 Micro SD**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

Wymagania systemowe

- Urządzenie przenośne z obsługą funkcji OTG i portem USB Micro-B lub
- PC lub notebook z wolnym portem USB typ A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart OTG USB 5 Gbps
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Funkcja OTG
Wskaźnik LED:	1 x

Interfejs

Złącze:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B OTG męski 1 x gniazdo Micro SD 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski 1 x gniazdo SD / SDHC / MS / MMC
---------	---

Właściwości techniczne

Chipset:	Genesys Logic GL3233
----------	----------------------

Właściwości fizyczne

Długość:	64,5 mm
Szerokość:	21 mm
Wysokość:	11 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de