


Końcówki nasadowe



EAN:	4013288016591	Wymiar:	65x14x14 mm
Numer części:	05060282001	Waga:	35 g
Numer artykułu:	869/4	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82042000

- Klucz nasadowy do wkrętów z łbem sześciokątnym
- Chwyt sześciokątny 1/4"
- Bez magnesu
- Metryczny

Bez magnesu. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link
https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html

Wera - 869/4
05060282001 - 4013288016591

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

869/4 Końcówka nasadowa, 10 x 65 mm

Końcówki nasadowe



Bez magnesu



Część robocza: gniazdo
sześciokątne, bez magnesu

Link
https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html

Wera - 869/4
05060282001 - 4013288016591

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
	mm	inch	mm	mm
05060400001	5,5		50,0	11,0
05060272001	5,5		65,0	9,5
05060401001	6,0		50,0	11,0
05060274001	6,0		65,0	11,0
05060402001	7,0		50,0	11,0
05060276001	7,0		65,0	11,0
05060403001	8,0		50,0	12,5
05060278001	8,0		65,0	12,5
05060404001	9,0		50,0	14,0
05060280001	9,0		65,0	14,0
05060405001	10,0		50,0	14,0
05060282001	10,0		65,0	14,0
05060406001	11,0		50,0	16,0
05060281001	11,0		65,0	16,0
05060407001	12,0		50,0	18,0
05060283001	12,0		65,0	17,0
05060408001	13,0		50,0	18,0
05060284001	13,0		65,0	19,0
05060409001		1/4"	50,0	11,0
05060286001		1/4"	65,0	11,0
05060410001		5/16"	50,0	12,5
05060290001		5/16"	65,0	12,5
05060411001		3/8"	50,0	14,0
05060288001		3/8"	65,0	14,0
05060412001		7/16"	50,0	16,0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html

Wera - 869/4

05060282001 - 4013288016591

Wera Werkzeuge GmbH

Körzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de