


# DIGITUS Professional Kabel krosowy CAT 5e U/UTP

DK-1512-005  
EAN 4016032198673



## Kabel krosowy CAT 5e U-UTP, PCW AWG 26/7, długość 0,5 m, kolor szary

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 5e klasy D są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 5e. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS® CAT 5e. Sprawność została przetestowana do 100 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem („NEXT”). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada załaną odgiętkę z odciążką. Poza tym odgiętka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 5e umożliwia niebieska kolorystyka wtyczek.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)

- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Oznaczenia długości na osłonce
- Cable type: U/UTP
- Category: 5E
- Length: 0.5 m
- Type of connector connection 1: RJ45 8(8)
- Type of connector connection 2: RJ45 8(8)
- Colour outer sheath: Grey
- Anti-kink sleeve: Moulded-on
- Locking lever: yes
- Colour anti-kink sleeve: Grey
- Fire retardant version: no
- Halogen free: no
- Oil resistant (acc. EN 60811-404): no
- Cable construction: 4x2
- AWG-size: 26
- Pin assignment: 1:1
- NVP value: 69 %

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 250          | 5.40        | 36.00      | 36.00      | 20.00       | 25,920.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.22        | 4.50       | 20.00      | 24.00       | 2,160.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.02        | 0.90       | 11.50      | 21.00       | 217.35          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.02        | 50.00      | 1.17       | 1.27        | 74.30           |