

Klucz dynamometryczny Click-Torque Lock C 3, nastawny, z grzechotką dwukierunkową i funkcją Torque Lock, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Nastawny klucz dynamometryczny Click-Torque Lock z funkcją Torque Lock



EAN:	4013288234193	Wymiar:	540x60x60 mm
Numer części:	05075692001	Waga:	1600 g
Numer artykułu:	Click-Torque Lock C 3	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z zabierakiem czworokątnym 1/2"
- Funkcja Torque Lock: funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania
- Extra Click: dźwiękowa i dotykowa regulacja momentu obrotowego
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 40-100 Nm; dokładność pomiaru $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Nastawny klucz dynamometryczny do kontrolowanego dokręcania w prawo. Z zabierakiem czworokątnym 1/2". Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć (funkcja Torque Lock), dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości zadanej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również niezawodne ustawienieżądanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Grzechotka dwukierunkowa z drobnym uzębieniem z 45 zębami. Dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque Lock C 3, nastawny, z grzechotką dwukierunkową i funkcją Torque Lock, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Nastawny klucz dynamometryczny Click-Torque Lock z funkcją Torque Lock



Funkcja Torque Lock



Klucz dynamometryczny Click-Torque Lock z funkcją blokady momentu obrotowego. Ułatwia dokręcanie.



Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dzięki czemu narzędzie może być również używane do odkręcania.

Końcówka robocza czworokątna



Zabierak czworokątny 1/2" (z opatentowaną blokadą klucza nasadowego).

Dokładnie



Dokładność $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwo i bezpiecznie




Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie wartości skali po osiągnięciu.

Mechanizm wyzwalający



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075692001	5 1/2"	23/32"	140	18,4	1	1	47	43	20	30-14	40-20	1/2"	512	1,0
					27/32"	11/16"			5/32"	6	0			

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de