

DIGITUS Professional Kabel krosowy CAT 6A S/FTP

DK-1644-A-005
EAN 4016032327233



Kabel krosowy CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH AWG 26/7, długość 0,5 m, kolor szary

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 6A klasy EA są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6A. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS® CAT 6A. Sprawność została przetestowana do 500 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem („NEXT”). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada załaną odgiętkę z odciążką. Poza tym odgiętka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 6A umożliwia żółta kolorystyka wtyczek.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki

- Oznaczenia długości na osłonce
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- Cable type: S/FTP
- Category: 6A (IEC)
- Length: 0.5 m
- Type of connector connection 1: RJ45 8(8)
- Type of connector connection 2: RJ45 8(8)
- Colour outer sheath: Grey
- Anti-kink sleeve: Moulded-on
- Locking lever: yes
- Colour anti-kink sleeve: Grey
- Fire retardant version: yes
- Halogen free: yes
- Oil resistant (acc. EN 60811-404): no
- Cable construction: 4x2
- AWG-size: 26
- Pin assignment: 1:1
- NVP value: 76 %

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	7.00	36.00	36.00	30.00	38,880.00
Packaging Unit Inside	10	0.28	5.90	22.00	28.00	3,634.40
Packaging Unit Single	1	0.03	1.60	11.50	21.00	386.40
Net single without Packaging	1	0.02	50.00	1.17	1.27	74.30