

DIGITUS Przełącznik matrycowy HDMI 4x2, 4K / 60 Hz

DS-55509

EAN 4016032478966



Przełącznik/Matrix HDMI 4/2-porty 4K 60Hz UHD HDR HDCP 2.2 EDID audio z pilotem

Przełącznik matrycowy Digitus® HDMI 4x, 4K / 60 Hz, rozdziela treści multimedialne z maks. 4 źródeł HDMI na maks. 2 urządzenia nagrywające (np. nagrywarkę HDD) lub urządzenia odtwarzające (telewizor, monitor, projektor itd.), w tym samym czasie i niezależnie od siebie. Można łatwo przełączać się pomiędzy źródłami HDMI i urządzeniami wyjściowymi za pomocą pilota – niezależnie od siebie i bez żmudnego przełączania kabli. Dzięki obsłudze 4K UHD możesz odtwarzać swoje treści multimedialne w ultra ostrej rozdzielczości. Idealne i kompletne rozwiązanie do rozdzielania sygnału HDMI, czy to w profesjonalnym, czy też handlowym obszarze zastosowań.

Można łatwo przełączać pomiędzy maksymalnie 4 źródłami HDMI i 2 wyświetlaczami bez żmudnego przełączania kabli, a także rozdzielać swoje treści multimedialne niezależnie od siebie w rozdzielczości 4K UHD na maksymalnie 2 wyświetlaczach

- Obsługa 4K 2K / 60 Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 18 Gbps na kanał
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Zarządzanie EDID
- Obsługa technologii ARC (Audio Return Channel)
- Obsługa Downscaling treści 4K do wyświetlania na ekranach Full HD (1080p)
- Obsługa Dolby Vision, HDR10+, HLG

- Funkcja wyodrębnienia sygnału audio (podłączenie urządzenia wyjściowego audio przez złącze optyczne / analogowe)
- Wejścia:
 - 4 x HDMI (4K / 60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A), przyłącze śrubunkowe – podłączenie zewnętrznego zasilacza
 - 1 x wejście micro USB – aktualizacja usługi/firmware
- Wyjścia:
 - 2 x HDMI (4K / 60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
 - 1 x złącze optyczne S/PDIF / Toslink™
 - 1 x analogowe gniazdo typu jack 3,5 mm (stereo)
- Ochrona przed przepięciami (ESD)
- Nadaje się do montażu ściennego
- Temperatura robocza: 0–40°
- Zużycie prądu: ok. 3,8 W
- Obudowa: z metalu
- Wymiary: Dł. 10,5 cm x szer. 25,1 cm x wys. 2,0 cm
- Waga: 620 g
- Kolor: czarny

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik matrycowy 4x2 HDMI
- 1 x przełącznik matrycowy 4x2 HDMI
- 1 x zasilacz (DC 12 V / 1 A, 1,45 m)
- 1 x zdalne sterowanie na podczerwień
- 2 x płytka montażowa
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	10.93	32.40	39.60	35.00	44,906.40
Opakowanie wewnętrzne	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.09	16.40	30.90	7.40	3,750.02
Netto bez opakowania	1	0.90	16.40	30.90	7.40	3,750.02

Więcej zdjęć

