

Groty i końcówki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips



EAN:	4013288031075	Wymiar:	152x7x6 mm
Numer części:	05059802001	Waga:	40 g
Numer artykułu:	851/4 Z PH	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Phillips-Recess
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4"
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.
- Zapobiega przedwczesnemu zużyciu końcówki grota

Wysokiej jakości końcówki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_4_z_ph.html

Wera - 851/4 Z PH
05059802001 - 4013288031075

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
		mm	inch	mm
05059755001	PH 1	70	2 3/4	4,5
05059760001	PH 1	89	3 1/2	4,5
05059765001	PH 1	127	5	4,5
05059766001	PH 1	152	6	4,5
05059770001	PH 2	70	2 3/4	6,0
05059775001	PH 2	89	3 1/2	6,0
05059780001	PH 2	110	4 3/8	6,0
05059785001	PH 2	127	5	6,0
05059786001	PH 2	152	6	6,0
05059790001	PH 3	70	2 3/4	-
05059795001	PH 3	89	3 1/2	-
05059800001	PH 3	110	4 3/8	-
05059802001	PH 3	152	6	-

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_4_z_ph.html

Wera - 851/4 Z PH
 05059802001 - 4013288031075

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de