



Accesorio para Punto de Venta TREDUX

Expositor TREDUX

Con TREDUX HellermannTyton ha establecido un nuevo estándar de tubos termoretráctiles. TREDUX ofrece una gama completa de tubos de pared fina, media y gruesa en 1 metro de longitud. Todos los tubos se etiquetan con un código de barras EAN embalado con seguridad en cajas. Se pueden utilizar de forma individual para uso ocasional en pequeñas cantidades. Con el práctico expositor metálico es posible una venta y presentación óptima del producto. La siguiente tabla es una propuesta de contenido para un expositor TREDUX.

Características y Beneficios

- Gama completa de tubos termoretráctiles con pared: fina, media y gruesa en un expositor
- Todos los tubos se pueden vender en tiras de 1Mtr de largo individualmente y/o la caja completa
- Posibilidad de escoger un sólo tubo para realizar un trabajo específico
- Stock optimizado basado en las referencias más usuales
- Soporte para folletos disponible adjunto



Expositor TREDUX.



¡En un solo paso a la Web!

TIPO	Contenido	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Contenido	Color	Herramientas Recom.	Código
Expositor TREDUX								
TREDUX-Display	-	-	-	-	1 Pza	Azul (BU)	-	319-30000
TREDUX Pared Fina								
TREDUX-1.5/0.5	1	1,5	0,5	0,50	20 Pzas	Negro (BK)	30-33	319-00150
TREDUX-3/1	1	3,0	1,0	0,60	20 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	319-00307
TREDUX-6/2	1	6,0	2,0	0,70	15 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	319-00607
TREDUX-12/4	1	12,0	4,0	0,85	10 Pzas	Verde-Amarillo (GNYE)	30-33	319-01207
TREDUX-24/8	1	24,0	8,0	1,20	5 Pzas	Negro (BK)	30-32	319-02400
TREDUX-3/1	2	3,0	1,0	0,60	20 Pzas	Negro (BK)	30-33	319-00300
TREDUX-6/2	2	6,0	2,0	0,70	15 Pzas	Negro (BK)	30-33	319-00600
TREDUX-12/4	4	12,0	4,0	0,85	10 Pzas	Negro (BK)	30-33	319-01200
TREDUX MA47 Pared Media - con Adhesivo								
TREDUX-MA47-19/6	1	19,0	6,0	2,50	10 Pzas	Negro (BK)	30-32	323-50190
TREDUX-MA47-40/12	1	40,0	12,0	2,50	4 Pzas	Negro (BK)	-	323-50400
TREDUX-MA47-30/8	2	30,0	8,0	2,50	6 Pzas	Negro (BK)	30-32	323-50300
TREDUX HA47 Pared Gruesa - con Adhesivo								
TREDUX-HA47-19/6	1	19,0	6,0	2,70	10 Pzas	Negro (BK)	30-32	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	1	33,0	8,0	3,20	5 Pzas	Negro (BK)	30-32	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	1	45,0	12,0	4,10	4 Pzas	Negro (BK)	-	321-50450

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.