



Czytnik kodów 1D i 2D | USB

Kod produktu: 50863

Czytnik kodów 1D i 2D, wyposażony w kabel USB umożliwiający pracę przez 24 godziny na dobę. Opakowanie zawiera czytnik, kabel USB, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.

OPIS PRODUKTU

Czytnik kodów 1D i 2D marki Qoltec wyposażony jest w kabel USB co umożliwia (nieprzerwaną) pracę skanera przez 24 godziny na dobę. Urządzenie odczytuje kody kreskowe i QR, także te odwrócone, dźwiękiem sygnalizując prawidłowy odczyt kodu. Pracuje z prędkością 150 skanów na sekundę. Konstrukcja skanera wykonana z wysokiej jakości materiałów jest zarówno lekka jak i odporna na upadki z wysokości 1,5 m. Interfejs Plug&Play gwarantuje natychmiastową pracę urządzenia bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Urządzenie doskonale sprawdza się w sklepie, biurze oraz w magazynach. Współpracuje z systemami: Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC.

CECHY

- Odczytuje kody 1D i 2D
- Interfejs Plug&Play
- Odczytuje odwrócone kody
- Sygnalizuje prawidłowy odczyt kodu
- Solidna, ergonomiczna konstrukcja
- Szybka praca skanowania 150 skanów/sek
- Możliwość skanowania pod różnym kątem
- Prosta i nieskomplikowana obsługa oraz instalacja

Dane techniczne

Rodzaj odczytywanych kodów	Jednowymiarowe 1D, Dwuwymiarowe 2D
Szybkość skanowania	150 skanów/sek.
Źródło światła	Czerwona i biała dioda LED
Typ skanera	Przewodowy
Bezpieczny upadek	1.5 m
Długość kabla	180 cm
Sygnalizacja	Dźwiękowa
Napięcie wejściowe	5 V
Kontrast wydruków	25%
Interfejs	USB, RS232
Procesor	32 bit ARM MCU+BGA

Prąd roboczy	50 mA
Waga netto	207 g
Wymiary	161.5 x 77 x 88 mm
Materiał	ABS+PC
Temperatura pracy	0 to 50 C
Kąt skanowania	Roll360 Pitch45 Yew45
Obsługiwane systemy	Windows XP/7/8/10 , Android, Linux, MAC
Zawartość opakowania	Czytnik kodów kreskowych Kabel USB Instrukcja obsługi Karta Gwarancyjna
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878508634