


DIGITUS® Uchwyt na trzy monitory, 3x 27", 3x 8 kg

DA-90362

EAN 4016032425007



Stojak biurkowy potrójny (zacisk) 3xLCD max. 27" max. 8kg uchylno-obrotowy 360° (PIVOT)

Uniwersalny stojak na monitor umożliwiający elastyczne pozycjonowanie monitorów na stanowisku pracy dzięki prostym opcjom przechylania i obracania w poziomie i w pionie. Wystarczy dostosować wysokość oglądania do własnych wymagań. Podstawka pod monitor umożliwia montaż monitorów LED i LCD wszystkich marek. Wystarczy zwrócić uwagę na wymiary VESA i wagę monitorów, aby wybrać odpowiedni stojak.

Uniwersalny potrójny stojak na monitor z mocowaniem zaciskowym do 69 cm (27")

- Nadaje się do standardowych odległości VESA 75 x 75 i 100 x 100 mm
- Do blatów o wysokości do 7,5 cm
- Dla monitorów do 69 cm (27")
- Maks. Obciążenie 8 kg na ramię
- Oddzielna regulacja wysokości o 15 mm dla idealnego ustawienia monitorów

- Swobodnie regulowany kąt nachylenia w pionie do 45 stopni
- Obrót o 360
- Waga: 6,4 kg
- Wymiary: 1448 x 550 x 120 mm
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - Certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty





- Liczba monitorów: 3
- Maksymalna waga monitora: 8 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 27"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy

Zawartość opakowania

- Podstawa monitora
- Śruby do montażu monitora
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	15.80	63.00	31.00	28.50	55,660.50
Opakowanie wewnętrzne	1	7.90	62.00	30.00	13.50	25,110.00
Opakowanie jednostkowe	1	7.90	62.00	30.00	13.50	25,110.00
Netto bez opakowania	1	7.12	62.00	30.00	13.50	25,110.00



- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- **PRZESTROGA:** Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i **NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE**.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- **WAŻNE:** Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- **KONSERWACJA:** Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com