Adapter sieciowy USB Type-C™ Gigabit LAN 1 x RJ45 PoE z zasilaniem USB

Opis

Ten adapter sieciowy USB firmy Delock oferuje niezawodne i szybkie połączenie sieciowe. Dzięki szybkości transmisji do 1 gigabitów na sekundę umożliwia wydajną pracę i płynne przesyłanie strumieniowe.

Zintegrowane po??czenie LAN PoE+ PD z zasilaniem USB

Adapter jest zasilany przez PoE i może pobierać zasilanie bezpośrednio z kabla sieciowego. Posiada również wbudowaną funkcję ładowania USB, która umożliwia ładowanie podłączonego smartfona lub tabletu za pomocą zasilania USB Type-C™. Oznacza to, że do połączenia sieciowego i zasilania wystarczy tylko jeden kabel.



Numer artykułu 81633

EAN: 4043619816330

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
  1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: Realtek RTL8153
- Moc wyjściowa PD dla hosta: maks. 15 W
- Szybkość transmisji danych:
  Ethernet do 10 Mbps
  Fast Ethernet do 100 Mbps
  Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
- Zgodność z:
  IEEE 802.3: 10BASE-T
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Wspiera IEEE 802.3x pełna kontrola podwójnego przepływu
- Obsługuje ramki Jumbo 9k
- Obsługuje IEEE 802.3af PoE
- Obsługuje IEEE 802.3at PoE+
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- Odporna metalowa obudowa
- Kolor: antracyt
- Długość kabla bez złączem: ok. 60 cm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Wymiary (DxSxW): ok. 96 x 49 x 25 mm

Wymagania systemowe

- Android 14.0 lub nowszy
- Linux Kernel 6.5 lub nowszy
- Mac OS 14.5 lub nowszy
- Windows 11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3/4/5

Zawartość opakowania

- Adapter Gigabit LAN USB Type-C™
- Instrukcja obsługi

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Android 14.0 oder höher Linux Kernel 6.5 oder höher Mac OS 14.5 oder höher
LED Anzeige:	Verbindung und Aktivität

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTL8153
Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	60 cm
Länge:	96 mm
Breite:	49 mm
Höhe:	25 mm
Farbe:	anthrazit

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**