



## Qoltec Kabel USB 2.0 typ C męski | USB 2.0 typ C męski | 1.4m | Czarny

Kod produktu: 52343

Elastyczny, wytrzymały kabel zapewnia ładowanie oraz transfer danych między urządzeniami wyposażonymi w USB typu C.

Standard: USB 2.0

Typ: USB typ C

Długość kabla: 1.4m

### Nowatorskie rozwiązanie

USB typu C to **zupełnie nowy standard złącza**. Z powodzeniem sprawdza się w przypadku dużych urządzeń takich jak laptopy czy monitory, ale również przeznaczona jest do sprzętu mobilnego np. smartfonów, tabletów. Co więcej, jako że standardy stosowane w tego typu przewodach **dają możliwość obustronnego przepływu energii**, można zarówno naładować telefon z użyciem laptopa, jak i podłączyć sam komputer.

### Jeden kabel, wiele możliwości

Kabel z wtykiem **USB typu C** marki **Qoltec** oferuje:

- **Symetryczny wtyk** - gwarantuje prawidłowe podłączenie urządzenia bez względu na obrócenie złącza,
- **Plug & Play** - nie wymaga żadnych sterowników, działa od razu po podłączeniu,
- **Ładowanie i transfer danych jednocześnie** - może przesyłać dane oraz ładować smartfona w tym samym czasie.

### Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania**. Każdy z oferowanych przez nas kabli USB typu C objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

### Dane techniczne

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Producent                | Qoltec                                    |
| Długość kabla            | 1.4 m                                     |
| Typ                      | USB 2.0 typ C męski / USB 2.0 typ C męski |
| Standard                 | USB 2.0                                   |
| Maksymalne obciążenie    | 1A / 5W                                   |
| Przepustowość            | 480 Mb/s                                  |
| Przeznaczenie            | Tablet, smartfon, laptop, PC              |
| Opakowanie               | Polybag                                   |
| Średnica załamania kabla | 45-60 mm                                  |
| Zawartość opakowania     | Kabel USB typu C                          |
| Długość opakowania       | 15 mm                                     |
| Wysokość opakowania      | 252 mm                                    |
| Szerokość opakowania     | 205 mm                                    |
| Kolor                    | Czarny                                    |
| Waga brutto              | 0,0350 kg                                 |
| Waga netto               | 0,0315 kg                                 |
| Gwarancja                | 24 months                                 |
| Kod EAN                  | 5901878523439                             |