



|                        |                      |                             |              |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288233141        | <b>Wymiar:</b>              | 130x45x21 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05005556001          | <b>Waga:</b>                | 114 g        |
| <b>Numer artykułu:</b> | 8790 B Impaktor Deep | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | TW           |
|                        |                      | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82042000     |

- Wytrzymałe klucze nasadowe Impaktor do ekstremalnie ciężkich zastosowań; do użytku z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi z uchwytem 3/8"
- Długi klucz nasadowy do głęboko osadzonych połączeń śrubowych, odpowiedni również do montażu wystających prętów gwintowanych w wąskich przestrzeniach montażowych
- Profil sześciokątny do precyzyjnego i bezpiecznego dokręcania w przypadku przenoszeniu dużych sił
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy umożliwiają mocowanie trzpienia ustalającego i pierścienia zabezpieczającego w narzędziach obsługiwanych maszynowo

Długi klucz nasadowy Impaktor do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi z uchwytem 3/8". Do stosowania nawet w przypadku głęboko osadzonych połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych. Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Z profilem sześciokątnym i rowkiem z otworem. Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_ratchets\\_accessories\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_sockets\\_3\\_8\\_8790\\_b\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 B Impaktor Deep  
05005556001 - 4013288233141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Klucze nasadowe, 3/8"

Do stosowania z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi



Niezwykle wytrzymała, kuta konstrukcja zapewnia ponadprzeciętną żywotność kluczy nasadowych Impaktor, nawet w ekstremalnych warunkach.

Wersja długa



Dzięki długiej konstrukcji klucza nasadowego możliwe jest przykręcanie śrub także w wąskich przestrzeniach. Często możliwa jest również praca z wystającymi prętami gwintowanymi.

Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy



Otwór i rowek pierścieniowy umożliwiają mocowanie narzędzi na elektronarzędziu za pomocą trzpienia zabezpieczającego lub pierścienia O-ring.

Przenoszenie siły bez uszkodzania profilu



Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Dzięki niewielkiemu kątowi powrotu zapadki, grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że użycie dwunastokątnego profilu jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

## System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

## Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_ratchets\\_accessories\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_sockets\\_3\\_8\\_8790\\_b\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 B Impaktor Deep  
05005556001 - 4013288233141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                    | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05005550001        | leuchtpink_232C    | 19,0                                                                              | -                                                                                 | 8,0                                                                                | 14,1                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005551001        | leuchtgelb_yellowC | 19,0                                                                              | -                                                                                 | 10,0                                                                               | 16,6                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005552001        | cyan_2985C         | 20,0                                                                              | -                                                                                 | 11,0                                                                               | 17,8                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005553001        | schwarz_blackC     | 20,0                                                                              | -                                                                                 | 12,0                                                                               | 18,2                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005554001        | tuerkis_339C       | 22,0                                                                              | -                                                                                 | 13,0                                                                               | 20,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005555001        | pink_241C          | 22,0                                                                              | -                                                                                 | 14,0                                                                               | 21,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| <b>05005556001</b> | <b>weiss</b>       | <b>22,0</b>                                                                       | <b>-</b>                                                                          | <b>15,0</b>                                                                        | <b>22,0</b>                                                                         | <b>63,0</b>                                                                         |
| 05005557001        | violett_2735C      | 22,0                                                                              | -                                                                                 | 16,0                                                                               | 25,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005558001        | rot_200C           | 23,0                                                                              | -                                                                                 | 17,0                                                                               | 26,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005559001        | leuchtgruen_375C   | 23,0                                                                              | -                                                                                 | 18,0                                                                               | 28,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005560001        | blau_307C          | 25,0                                                                              | -                                                                                 | 19,0                                                                               | 27,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005561001        | gruen_363C         | 27,0                                                                              | -                                                                                 | 21,0                                                                               | 30,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005562001        | leuchtgelb_yellowC | 28,0                                                                              | -                                                                                 | 22,0                                                                               | 32,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005563001        | cyan_2985C         | 30,0                                                                              | -                                                                                 | 24,0                                                                               | 34,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005564001        | leuchtgelb_yellowC | 19,0                                                                              | 1/4"                                                                              | -                                                                                  | 11,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005565001        | blau_307C          | 19,0                                                                              | 5/16"                                                                             | -                                                                                  | 14,1                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005566001        | rot_200C           | 19,0                                                                              | 3/8"                                                                              | -                                                                                  | 16,6                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005567001        | violett_2735C      | 19,0                                                                              | 7/16"                                                                             | -                                                                                  | 17,8                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005568001        | tuerkis_339C       | 22,0                                                                              | 1/2"                                                                              | -                                                                                  | 20,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005569001        | pink_241C          | 22,0                                                                              | 9/16"                                                                             | -                                                                                  | 21,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005570001        | schwarz_blackC     | 22,0                                                                              | 5/8"                                                                              | -                                                                                  | 24,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005571001        | cyan_2985C         | 23,0                                                                              | 11/16"                                                                            | -                                                                                  | 25,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005572001        | gelb_123C          | 25,0                                                                              | 3/4"                                                                              | -                                                                                  | 28,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005573001        | blau_307C          | 27,0                                                                              | 13/16"                                                                            | -                                                                                  | 30,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005574001        | leuchtgruen_375C   | 28,0                                                                              | 7/8"                                                                              | -                                                                                  | 32,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005575001        | rot_200C           | 30,0                                                                              | 15/16"                                                                            | -                                                                                  | 34,0                                                                                | 63,0                                                                                |
| 05005576001        | tuerkis_339C       | 32,0                                                                              | 1"                                                                                | -                                                                                  | 36,0                                                                                | 63,0                                                                                |

Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_ratchets\\_accessories\\_zyklop\\_accessories\\_3\\_8\\_sockets\\_3\\_8\\_8790\\_b\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_ratchets_accessories_zyklop_accessories_3_8_sockets_3_8_8790_b_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 B Impaktor Deep  
05005556001 - 4013288233141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)