



Qoltec Kabel USB 2.0 typ C | USB 2.0 typ C 60W | QC 3.0 | PD | 1.5m | Biały

Kod produktu: 52360

Szybki kabel USB C 2.0 wzmocniony nylonowym opłotem, gwarantuje stabilny i szybki transfer danych do 480 MB/s oraz efektywne ładowanie urządzeń mocą do 60W. Wzbogacony o nowoczesne technologie Power Delivery oraz Qualcomm Quick Charge. Kompatybilny w większości urządzeń dostępnych na rynku.

Nowatorskie rozwiązanie



USB typu C to zupełnie nowy standard złącza. Z powodzeniem sprawdza się w przypadku dużych urządzeń takich jak laptopy czy monitory, ale również przeznaczona jest do sprzętu mobilnego np. smartfonów, tabletów. Co więcej, jako że standardy stosowane w tego typu przewodach dają możliwość obustronnego przepływu energii, można zarówno naładować telefon z użyciem laptopa, jak i podłączyć sam komputer. Kabel jest kompatybilny w większości urządzeń dostępnych na rynku.

Jeden kabel, wiele możliwości



Kabel z wtykiem USB typu C marki Qoltec oferuje:

- **Szybkie ładowanie i transfer danych z prędkością 480 MB/s**- może przesyłać dane oraz ładować smartfona w tym samym czasie,
- **Wygodny symetryczny wtyk** - gwarantuje prawidłowe podłączenie urządzenia bez względu na obrócenie złącza,
- **Funkcja Plug & Play** – nie wymaga żadnych sterowników, działa od razu po podłączeniu,
- **Nylonowy opłot** - wyjątkowo trwały i elastyczny gwarantuje, że kabel będzie nam służył przez długi czas,

Czym jest technologia Power Delivery i Quick Charge ?



Kabel USB typ C marki Qoltec został wyposażony w najnowocześniejszą technologię **POWER DELIVERY**, która dostosuje się do podłączonego sprzętu, precyzyjnie ustawiając maksymalne napięcie i natężenie wymaganego prądu.

Jest niezwykle uniwersalny osiągając moc **60 W** zabezpiecza mniej wymagające urządzenia dzięki czemu bez obaw można stosować go do wielu urządzeń różnego formatu.

Dodatkowym atutem kabla jest zastosowanie technologii **QUALCOMM QUICK CHARGE** . To niezwykle przydatna funkcja, która pozwala na znaczne skrócenie czasu ładowania z maksymalnym przepływem energii.

Zaufanie potwierdzone gwarancją



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas kabli USB typu C objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Kategoria	Kabel USB
Typ	Typ C
Standard	USB 2.0
Maksymalne napięcie	20 V
Długość kabla	~ 1.50 m
Prąd wyjściowy	3A
Maksymalne obciążenie	60 W
Przepustowość	480 MB/s
Przeznaczenie	Transmisja danych, ładowanie
Opakowanie	Pudełko
Kompatybilność	Kompatybilny z większością urządzeń dostępnych na rynku obsługujących standard USB typ C
Transfer danych	480 MB/s
Informacje dodatkowe	Qualcomm Quick Charge 3.0 Power Delivery
Materiał	Nylon, aluminium
Kolor	Biały
Zawartość opakowania	Kabel USB C
Głębokość / Długość opakowania	190 mm
Wysokość opakowania	20 mm
Szerokość opakowania	82 mm
Waga brutto	0,099 kg
Waga netto	0,046 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878523606