

3 porty USB 3.2 Gen 1 Hub + SD i czytnik kart Micro SD ze złączem USB Type-C™ lub USB Typ-A

Opis

Hub USB Delocka w obudowie metalowej może być podłączony do komputera, laptopa bądź urządzenia mobilnego przez interfejs USB Typ-A albo USB Type-C™. Do huba można podłączyć do 3 urządzeń USB.

Zintegrowany czytnik kart

Ponadto hub ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Micro SD.

Wiele opcji połączenia

Dzięki specjalnej konstrukcji, hub Delock można szybko podłączyć do gniazda USB Typ-A. Zatem, może być łatwo włączony do nowych urządzeń z żeńskim USB Type-C™ i starszych urządzeń, które mają tylko złącze USB Typ-A. Adapter jest przymocowany do kabla, więc nie zginie.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.



Numer artykułu 63859

EAN: 4043619638598

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
- Adapter:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A męski
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL3224
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,

- Low-Speed 1,5 Mbps
- Można korzystać z dwóch kart pamięci naraz
- Dane mogą być wymieniane bezpośrednio między dwoma podłączonymi kartami
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 - Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x Wskaźnik LED
- Mocna obudowa metalowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 84 x 23 x 18 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Linux Kernel 5.8 lub nowszy
- Mac OS 11.1 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Jeden wolny port USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB + czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Złącze 3:	1 x gniazdo SD
Złącze 4:	1 x gniazdo Micro SD

Właściwości techniczne

Chipset:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	20 cm
Długość:	84 mm
Szerokość:	23 mm
Wysokość:	18 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de