

Qoltec Zasilacz do Sony 90W | 19.5V | 4.7A | 6.0*4.4+pin | +kabel zasilający

Kod produktu: 50088

Zasilacz sieciowy dedykowany do laptopa jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączonego laptopa. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy.
W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem notebookspareparts.pl

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? **Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec** dedykowany do laptopów marki Sony. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim **technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.** W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU

Zainwestuj w bezpieczeństwo – ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi. Zapewni on oczekiwaną **stabilność** pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:
- **przeciw** przepięciom: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw** przeciążeniom: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **przeciw** zwarciom: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

DOPASOWANIE ZASILACZA – PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ

Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa jest bardzo ważne. Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując tych kilka prostych zasad: Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa, będą to: **MOC** (W), **NAPIĘCIE** (V), **NATĘŻENIE** (A). Poniższe punkty rozwieją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:
1. **MOC** (W) **–** liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o **wyższej mocy.** Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się będzie nagrzewał.
2. **NATĘŻENIE** (A) **–** tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być **równa lub wyższa** od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.
3. **NAPIĘCIE** (V) **–** liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie +/- 0,5V.**
Ostatnią i równie istotną kwestią jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, konieczne jest, **by była identyczna z oryginałem.** Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną bolca. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie **pomiar**, który ostatecznie **upewni Cię w Twoim wyborze.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	Sony
Wtyczka	6.0 * 4.4 mm + pin
Moc	90 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	19.5 V
Natężenie wyjściowe	4.7 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarciowe Termiczne
Zastosowanie	Laptop
Uwagi	Zasilacz sieciowy przeznaczony do konkretnego modelu laptopa. Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Konfigurator	notebookspareparts.pl
Kod oryginalnego zasilacza	PCGA-AC19V10, PCGA-AC19V11, VGP-AC19V10, VGP-AC19V11, VGP-AC19V12, VGP-AC19V19, PCGA-ACX1, PCGA-AC19V2, PCGA-AC19V1, PCGA-AC19V, PCGA-AC19V1, PCGA-AC19V2, PCGA-AC19V3, PCGA-AC71, PCGA-ACX1
Długość kabla	1.42 m
Wymiary	128 x 53 x 27 mm
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Zasilacz sieciowy Kabel zasilający Rzep do porządkowania kabla Karta gwarancyjna
Waga netto [kg]	0.2890
Waga brutto [kg]	0.4660
Gwarancja	36 miesięcy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	135
Szerokość opakowania [mm]	50
Wysokość opakowania [mm]	230
Kod EAN	5901878500881