



EAN:	4013288156723	Wymiar:	25x7x6 mm
Numer części:	05380110001	Waga:	5 g
Numer artykułu:	842/1 Z	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Końcówka sferyczna umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Pasuje do Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Elastyczne groty do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link
https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_842_1_z.html

Wera - 842/1 Z
05380110001 - 4013288156723

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

Końcówka kulista



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylanie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
	mm	inch	mm	inch
05056350001	2,5		25	1
05056352001	3,0		25	1
05056354001	4,0		25	1
05056356001	5,0		25	1
05056358001	6,0		25	1
05380103001		3/32"	25	1
05380104001		7/64"	25	1
05380105001		1/8"	25	1
05380106001		9/64"	25	1
05380107001		5/32"	25	1
05380108001		3/16"	25	1
05380109001		7/32"	25	1
05380110001		1/4"	25	1

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_842_1_z.html

Wera - 842/1 Z

05380110001 - 4013288156723

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de