



Zasilacz komputerowy

Model: **AK-C2-800**



Kod produktu	AK-C2-800
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Pro Modular
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 70 %
Zgodność z 80 PLUS	Tak
Natężenie prądu na linii +3.3V	13 A
Natężenie prądu na linii +5V	13 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	105 W
Natężenie prądu na linii +12V	57 A
Obciążalność linii 12V	800 W
Maksymalna moc	800 W
Wtyczka zasilająca MPC	20+4-pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	Brak
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4-pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	4 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	3 szt
Wtyczka zasilająca SATA	6 szt
Zasilacz modularny	Pół-modularny
Filtr PFC	Aktywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Brak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	50 - 80 cm
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C13
Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie

Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	150 x 145 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	235 x 180 x 100 mm
Waga netto	1.7 kg
Waga brutto	1.82 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel zasilający
Kod EAN	5901720139573
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Zasilacz ATX Akyga® AK-C2-800 z serii Classic to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających stabilnego i niezawodnego zasilania do swoich komputerów PC. Ten **pół-modularny zasilacz ATX** oferuje **moc 800 W**, idealną zarówno dla komputerów biurowych, jak i domowych stacji roboczych. Dzięki **zgodności z certyfikatem 80 PLUS**, zasilacz działa efektywnie, minimalizując straty mocy i wspierając ekologiczne użytkowanie. Dodatkowo aktywne PFC optymalizuje współczynnik mocy, redukując zużycie energii.

Bogaty Zestaw Złączy

Zasilacz ATX Akyga® AK-C2-800 jest wyposażony w różnorodne złącza, które umożliwiają elastyczne podłączenie wielu komponentów. **Złącza modularne** obejmują:

- Jedno złącze **8-pin (4+4-pin)**
- Cztery złącza **PCI-E 6+2-pin**
- Trzy wtyczki **Molex**
- Sześć wtyczek **SATA**

Stałe **złącze 20+4-pin** gwarantuje stabilne połączenie z płytą główną. Modularne **kable o długości 50-80 cm** są płaskie, ułatwiają zarządzanie przewodami wewnątrz obudowy, poprawiając przepływ powietrza i upraszczając proces montażu.

Wysoka Jakość Komponentów

Jednym z kluczowych atutów zasilacza AK-C2-800 jest **zastosowanie najnowocześniejszych komponentów elektronicznych**, które spełniają aktualne standardy technologiczne. Starannie dobrane elementy zapewniają trwałość i stabilność pracy urządzenia, gwarantując niezawodność podczas intensywnego użytkowania.

Elegancki Design i Wydajne Chłodzenie

Obudowa zasilacza pół-modularnego utrzymana jest w eleganckim, czarnym kolorze, który idealnie współgra z większością obudów komputerowych, nadając im nowoczesny i profesjonalny wygląd. Wewnątrz zasilacza znajduje się cichy, **120-milimetrowy wentylator**, który zapewnia efektywną cyrkulację powietrza, utrzymując optymalną temperaturę pracy bez zwiększania poziomu hałasu.

Niezawodne Źródło Zasilania

Zasilacz ATX Akyga® AK-C2-800 to niezawodne i efektywne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, poszukujących stabilnego źródła zasilania dla swoich zaawansowanych systemów komputerowych. Wybierz ten pół-modularny zasilacz, aby zapewnić swojemu komputerowi najwyższą jakość i niezawodność działania.