



Qoltec Adapter SATA | Przejściówka na dysk SSD HDD 2.5" | USB 3.0 | Super speed 5Gb/s | 2TB | 19cm

Kod produktu: 52268

Adapter SATA marki Qoltec to niezawodne i praktyczne urządzenie, które umożliwia szybkie i wygodne podłączenie dysku 2,5" HDD lub SSD do komputera bądź laptopa poprzez nowoczesne złącze USB 3.0. Pozwala na klonowanie dysków twardych, odzyskiwanie danych oraz rozszerzanie pamięci w sposób wyjątkowo łatwy i wygodny. Dzięki zastosowanej technologii Plug & Play, korzystanie z tego adaptera jest niezwykle proste - nie musisz instalować żadnych dodatkowych sterowników.

Tworzymy rozwiązania, które liczą się w codzienności



Niezawodność, Szybkość, Kompatybilność - Idealna Dla Osób Prywatnych i Małych Firm

Adapter na dysk SSD lub HDD 2.5" to **wyjątkowo praktyczne narzędzie dla osób poszukujących mobilności i szybkiego dostępu do przechowywanych danych**. Pozwala szybko i sprawnie uzyskać dostęp do danych, gdziekolwiek się znajdujesz, co czyni go niezwykle pomocnym nie tylko dla osób, które przechowują na dyskach ważne dokumenty czy prywatne pliki, ale także dla małych firm, które chcą osiągnąć te same korzyści bez konieczności inwestowania w inne kosztowne rozwiązania.

TO NIE TYLKO PRĘDKOŚĆ 5GB/S, ALE TAKŻE WYGODA - JEDNO URZĄDZENIE, JEDEN KABEL USB, MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ DYSKU 2TB.



Szybki transfer do 5 Gb/s, obsługa dysków SSD i HDD o pojemności do 2TB, USB 3.0 - wszystko w jednym!

Szybkość przesyłania danych na poziomie 5 Gb/s to gwarancja błyskawicznego dostępu do Twoich plików. Bez względu na to, czy pracujesz, czy korzystasz z multimedii, ten adapter umożliwia płynne przesyłanie informacji, zwiększając wydajność Twojego systemu.

Nasze urządzenie oferuje:

- kompatybilność z wieloma systemami Windows oraz Mac, Linux,
- odpowiedni dla dysków **SSD i HDD 2.5"**,
- **interfejs USB 3.0** umożliwia transmisję danych z szybkością do **5 Gb/s**,
- pojedynczy dysk obsługuje maks. **2TB**,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD i HDD,
- kabel **USB, wykonany z najwyższej jakości elastycznego materiału**, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także wygodę użytkowania,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji **Plug&Play**.

MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ W ELEGANCKIEJ CZARNEJ OBUDOWIE



Kompaktowy Design i Solidna Lekka Konstrukcja

Zgrabny i poręczny adapter dla Twojego dysku SSD lub HDD 2.5" to stylowe zabezpieczenie dla Twoich wartościowych danych. Kompaktowe rozmiary pozwolą Ci zabrać go ze sobą do pracy lub w każde inne miejsce, bez problemu zmieści się do plecaka. Niezawodność, wygoda i funkcjonalność - to wszystko znajdziesz w tym wyjątkowym produkcie.

WYGODNE I UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA DYSKÓW SSD I HDD



Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

Do montażu dysku SSD i HDD nie potrzeba specjalnych narzędzi, wystarczy podpiąć odpowiednio dysk. Po podłączeniu do wybranego urządzenia, możesz zaczynać, urządzenie jest gotowe do działania. Zasilanie jest pobierane bezpośrednio z magistrali USB, więc nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilacza. Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Adapter objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	SATA
Pojemność	2TB
Szybkość transmisji	5Gb/s
Interfejs	USB 3.0
Typ obudowy	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy	Win XP/7/8/10 i późniejsze wersje MacOS Linux
Długość kabla	~0.19m (całkowita długość urządzenia to około 0.30m)
Zastosowanie	PC, TV, Laptop
Informacje dodatkowe	22-PINY
Kolor	Czarny
Materiał	Tworzywo sztuczne
Wymiary (G/D x Sz x W)	21 x 70 x 10 mm
Zawartość opakowania	1 x Adapter na dysk SSD HDD 2.5" SATA 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	90
Szerokość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	20
Waga netto [kg]	0.018
Waga brutto [kg]	0.035
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522685