



Kabel USB

Model: **AK-USB-70**



Kod produktu	AK-USB-70
Typ produktu	Kabel USB
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maksymalna moc	60 W (20 V / 3 A)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Wersja	USB 2.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał przewodu	Miedź
Materiał wykonania	Silikon
Kolor produktu	Fioletowy
Opakowanie	UniBag
Wymiary opakowania (L x W x H)	120 x 40 x 20 mm
Waga netto	29 g
Waga brutto	32 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750788
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-USB-70 to silikonowy kabel USB-C, który łączy nowoczesny design z praktycznym zastosowaniem. Jego **pastelowy fioletowy kolor** dodaje charakteru i sprawia, że przewód wyróżnia się na tle tradycyjnych akcesoriów. Idealnie sprawdzi się do codziennego ładowania smartfonów, tabletów i laptopów, a także do szybkiej synchronizacji danych.

Szybkie ładowanie i transfer danych

Kabel USB typu C o długości 1 m został wykonany w standardzie USB 2.0 i obsługuje **moc ładowania do 60 W** w technologii Power Delivery. Dzięki temu umożliwia szybkie i bezpieczne ładowanie urządzeń, takich jak laptopy, telefony czy słuchawki bezprzewodowe, a także przesył danych.

Silikonowa powłoka — komfort i trwałość

Miękka, **silikonowa izolacja** sprawia, że kabel jest elastyczny, odporny na załamania i wygodny w użytkowaniu. Nie płącze się, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w podróży.

Uniwersalny kabel USB C

Fioletowy kabel USB-C - USB-C Akyga® AK-USB-70 to idealny wybór dla osób, które cenią estetykę i niezawodność. Pasuje do smartfonów, tabletów, powerbanków oraz nowoczesnych laptopów różnych marek, zapewniając komfort użytkowania w każdej sytuacji. Dzięki niemu bez problemu skorzystasz z funkcji szybkiego ładowania Quick Charge, Apple 2.4A czy Power Delivery.