

DIGITUS Przełącznik KVM, 2-portowy, obsługa dwóch monitorów, 4K, DisplayPort®

DS-12862

EAN 4016032478133



DIGITUS 2 Port Displayport DualView KVM Switch 4K@60fp, Multiplatform support

Dzięki 2-portowemu przełącznikowi KVM DIGITUS® do obsługi dwóch monitorów można obsługiwać dwa komputery PC z obsługą 4K z jednej kombinacji klawiatury USB i myszy. Za pomocą jednego przycisku lub klawisza skrótu można łatwo przełączać się między dwoma komputerami i oszczędzić sobie kłopotu z podłączeniem wszystkich kabli. Sygnał wyjściowy do dwóch monitorów jest dostarczany przez dwa wyjścia DisplayPort® na tylnym panelu. Sygnały audio z mikrofonu i głośnika również mogą być przełączane. Ponadto na przednim panelu znajduje się port USB, którego można używać do podłączania innych urządzeń peryferyjnych, takich jak pendrive lub zewnętrzne dyski twarde, aby korzystać z nich na obu komputerach. Podłączone urządzenia peryferyjne są przypisane do aktywnego komputera PC. Diody LED z informacją o stanie na przednim panelu przełącznika pokazują przez cały czas aktualną konfigurację. Wyłącznik uzupełnia solidna metalowa obudowa.

Obsługa 2 komputerów z podwójnym wyświetlaczem przy użyciu kombinacji klawiatury USB i myszy – przełączanie między dwoma komputerami za jednym naciśnięciem przycisku

- Rozdzielczość UHD: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Wejścia: 4 x wejście DP® (2x2), 2 x USB B, 2 x gniazdo audio jack 3,5 mm typu combo (mikrofon, głośnik)
- Wyjścia (konsola): 2 x DP®, 2 x USB A (mysz, klawiatura), 2 x gniazdo dźwiękowe stereo typu jack 3,5 m (mikrofon, głośniki)

- Dodatkowe złącze z przodu: 1 x USB A dla kolejnych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki lub pamięci USB
- Specyfikacja USB: zgodny z USB 2.0 (FullSpeed)
- Obsługuje formaty audio: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Przełączanie między komputerami: Przełącznik na przednim panelu lub za pomocą klawiszy skrótu
- Dioda LED stanu na przednim panelu pokazuje aktualną konfigurację
- Urządzenie pracuje niezależnie od platformy, nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych
- Temperatura robocza: od 0°C do 80°C
- Temperatura składowania: od -20°C do 60°C
- Wilgotność robocza: od 0% do 80% RH (bez skraplania)
- Materiał obudowy: z metalu
- Zasilanie urządzenia: Zasilacz USB lub opcjonalny zasilacz DC 9 V (300 mA, wtyczka 5,5 x 2,1 mm)
- Wymiary: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (szer. x gł. x wys.)
- Masa: 580 g

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 2-portowy, obsługa dwóch monitorów, 4K, DisplayPort
- 1 x przełącznik KVM, 2-portowy, obsługa dwóch monitorów, 4K, DisplayPort
- 2 x kabel DisplayPort®
- 2 x kabel KVM (DisplayPort, USB, audio)
- 1 x instrukcja

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	18.20	39.50	45.00	45.00	79,987.50
Opakowanie wewnętrzne	1	1.82	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.82	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Netto bez opakowania	1	1.56	21.00	21.00	12.00	5,292.00

Więcej zdjęć

