



Qoltec Antena 4G LTE DUAL | 14dBi | dookólna | zewnętrzna

Kod produktu: 57043

Antena 4G LTE to produkt stworzony po to, by spełnić Twoje oczekiwania względem jakości i szybkości przesyłu danych. Zapewnia działanie w najwyższym standardzie dzięki precyzji wykonania oraz zastosowania najlepszej klasy komponentów do jej produkcji.

- zysk 14dBi
- częstotliwość 600 - 2700 MHz

OSIĄGNIJ PEŁEN POTENCJAŁ SIECI 4G



Zakres Częstotliwości 600-2700 MHz

Niejednokrotnie zmagamy się z zakłóceniami uniemożliwiającymi nam swobodne surfowanie po sieci, dlatego **mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.** Jest nim **antena 4G LTE DUAL** marki **Qoltec**, o **zysku 14dB**, która w **wyraźny sposób poprawi jakość** przesyłu danych do Twoich urządzeń i może pomóc w utrzymaniu stabilnego połączenia nawet w miejscach o trudnych warunkach sygnałowych. Zakres częstotliwości 600-2700 MHz sprawia, że **antena jest kompatybilna z różnymi pasmami używanymi przez różne sieci 4G LTE.**

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Wysoki Zysk 14dBi, Silny Sygnał

Antena 4G LTE została stworzona z myślą o poprawie jakości Internetu w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu z dostępem do Internetu, co może przekładać się na stabilniejsze połączenie internetowe, szybsze prędkości transferu danych i lepszą ogólną wydajność sieci. Klasa szczelności IP65, w połączeniu z odpornością na różne warunki atmosferyczne, może zapewnić stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Nasze rozwiązanie oferuje:

- obsługę standardu 4G LTE – zapewnia prędkość sygnału do 600 Mb/s,
- działa w zakresie częstotliwości 600-2700 MHz,
- złącze SMA – pozwala na bezpośrednie podłączenie anteny do access point'ów, routerów, czy też kart sieciowych posiadających kompatybilne złącze.
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowana przez nas antena 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Dookólna
Zysk	14 dBi
Częstotliwość pracy	600 - 2700 MHz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pionowa
Złącze anteny	N żeńskie
VSWR	2.0
Kabel zasilający	RG58/U
Długość kabla	~3m
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Biały
Materiał	ABS + stal + miedź
Temperatura pracy	-20 ~ +85
Wymiary (G/D x Sz x W)	430 x 205 x 50 mm
Zawartość opakowania	1 x Antena 4G 1 x Akcesoria montażowe 1x Kabel RG58/U
Głębokość / Długość opakowania [mm]	220
Szerokość opakowania [mm]	480
Wysokość opakowania [mm]	59
Waga netto [kg]	0.719
Waga brutto [kg]	0.849
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570433