



Qoltec Wewnętrzna Antena TV DVB-T2 ze wzmacniaczem sygnału i magnetyczną podstawą | 4K | 28dBi | 5m

Kod produktu: 57052

Antena telewizyjna DVB-T2 została zaprojektowana, aby zapewnić stabilny i czysty odbiór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, również w lokalizacjach o słabszym sygnale. Wbudowany wzmacniacz sygnału redukuje straty, zwiększa czułość odbioru i minimalizuje ryzyko zakłóceń. Wysokie wzmocnienie 28 dBi. Odbiór kanałów w jakości 4K UHD. Długi przewód 5m dla swobodnego montażu.

KRYSTALICZNY OBRAZ 4K BEZ ZAKŁÓCEŃ



Obsługa 4K Ultra HD – stabilny odbiór wszystkich multipleksów w najwyższej jakości obrazu

Nowoczesna antena DVB-T2 została zaprojektowana tak, aby zapewniać **stabilny odbiór wszystkich telewizji cyfrowych i naziemnych DVB-T oraz DVB-T2 dostępnych w naszym kraju, w tym MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 oraz MUX-8**. Dzięki temu użytkownik otrzymuje pełny dostęp do aktualnej oferty programowej, z czystym i wyraźnym obrazem. **Mocny układ wzmacniający 50 W gwarantuje stabilność i wysoką jakość sygnału**, minimalizując zakłócenia oraz poprawiając odbiór w trudniejszych lokalizacjach. Antena **nie wymaga dodatkowych zasilaczy** — wystarczy podłączyć ją do portu USB w telewizorze lub tunerze. Dzięki popularnemu złączu **F-Male współpracuje z większością tunerów DVB-T/T2 oraz nowoczesnych telewizorów**.

WYSOKI ZYSK 28 DBI - GWARANCJA MOCNEGO SYGNAŁU I NIEZAWODNEGO ODBIORU



Wbudowany wzmacniacz sygnału

Dzięki wysokiemu zyskowi energetycznemu 28 dBi, antena **skutecznie wzmacnia odbierany sygnał, co znacząco podnosi jakość odbioru telewizji naziemnej**. Tak wysokie wzmocnienie sprawia, że antena radzi sobie tam, gdzie tradycyjne modele zawodzą — w gęstej zabudowie miejskiej, między blokami, w miejscach oddalonych od nadajnika.

Dwupasmowa praca – VHF + UHF

Dzięki szerokiemu pasmu robocznemu **odbiera wszystkie aktualne i przyszłe kanały telewizji naziemnej, bez konieczności zmiany instalacji**. To uniwersalne rozwiązanie zapewnia **kompatybilność z kanałami SD, HD oraz 4K Ultra HD**.

KOMPAKTOWA, LEKKA KONSTRUKCJA



Minimalistyczny design, wytrzymała i solidna obudowa z magnetyczną podstawką

Magnetyczna podstawka pozwala na **łatwe ustawienie anteny w optymalnym miejscu odbioru, co ma bezpośredni wpływ na jakość sygnału**. Montaż nie wymaga wiercenia ani użycia narzędzi, a w razie potrzeby antenę można szybko zdjąć i przenieść w inne miejsce. Nowoczesna, minimalistyczna forma sprawia, że antena doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu.

- na ścianie,
- przy telewizorze,
- na parapecie,
- w pobliżu okna, dla najlepszego sygnału.

Długi przewód 5 m

Kabel o długości 5 m pozwala zamontować antenę tam, gdzie sygnał jest najsilniejszy: przy oknie, na ścianie, a nawet w innym pomieszczeniu. Elastyczna konstrukcja ułatwia prowadzenie kabla wzdłuż ścian, okien czy elementów wyposażenia pojazdu, bez ryzyka uszkodzeń.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24- miesięcznym okresem gwarancji

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowana przez nas antena 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	DVB-T2
Moc	50W
Zysk	28dBi
Częstotliwość	VHF 174-230 MHz / UHF 470-860 MHz
Impedancja	75
Złącze anteny	F male, IEC
Długość kabla	5m
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	1 x Antena DVB-T2
Głębokość / Długość opakowania [mm]	75
Szerokość opakowania [mm]	80
Wysokość opakowania [mm]	180
Waga netto [kg]	0.203
Waga brutto [kg]	0.243
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570525