

DIGITUS® Uchwyt do pojedynczego monitora, 27", 8 kg

DA-90361

EAN 4016032424819



Stojak biurkowy pojedynczy (zacisk) 1xLCD max. 27" max. 8kg uchylny-obrotowy 360° (PIVOT)

Uniwersalna podstawa monitora umożliwiająca elastyczne ustawienie monitora na stanowisku pracy dzięki prostym opcjom przechylenia i obracania w poziomie i w pionie. Wystarczy dostosować wysokość oglądania do własnych wymagań. Podstawka pod monitor umożliwia montaż monitorów LED i LCD wszystkich marek. Wystarczy zwrócić uwagę na wymiary VESA i wagę monitorów, aby wybrać odpowiedni stojak.

Uniwersalny uchwyt zaciskowy do pojedynczego monitora do 69 cm (27")

- Nadaje się do standardowych odległości VESA 75 x 75 i 100 x 100 mm
- Maksymalny udźwig do 8 kg
- Dla monitorów do 69 cm (27") i maksymalnej wadze 8 kg
- Swobodnie regulowany kąt nachylenia w pionie do 45 stopni
- Możliwość swobodnego obrotu o 45

- Obrót o 360
- Waga: 3,3 kg
- Wymiary: 490 x 550 x 116 mm
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - Certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 8 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 27"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy


Zawartość opakowania

- Podstawa monitora
- Śruby do montażu monitora
- Instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	15.80	49.50	34.00	24.00	40,392.00
Opakowanie wewnętrzne	1	3.95	47.80	16.30	11.00	8,570.54
Opakowanie jednostkowe	1	3.95	47.80	16.30	11.00	8,570.54
Netto bez opakowania	1	3.41	47.80	16.30	11.00	8,570.54

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com