

DIGITUS Obudowa zewnętrznego HDD DIGITUS 3.5, SATA na USB 3.0

DA-71035

EAN 4016032297963



Obudowa zewnętrzna 3,5, USB 3.0 SATA dla HDD SATA 3,5, z zasilaczem 12V/2A Funkcja OTB, Chipset: JMS539B

Obudowa zewnętrznego HDD DIGITUS stwarza możliwość użycia posiadanego zwykłego HDD w nowoczesnej i kompaktowej obudowie. Jej łatwa w użyciu konstrukcja pozwala na szybką instalację HDD 3.5 SATA i skorzystanie z wszelkich zalet napędu zewnętrznego. Wystarczy otworzyć obudowę i wetknąć posiadany HDD, bez potrzeby użycia śrub. Ponadto kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest naprawdę wygodny w przenoszeniu ulubionych danych i dostępu do nich poprzez prosty kabel USB 3.0 dołączony do posiadanego PC.

Łatwa instalacja, konstrukcja bez śrub

- Konstrukcja bez śrub, łatwy montaż twardego dysku
- Obraz współczesny reprezentuje błyszcząca polerowana powierzchnia
- Pojemność: do 8 TB

- Odpowiedni dla standardowego dysku twardego SATA 3.5
- Zgodny ze specyfikacją USB 3.0, zgodny w dół z USB 2.0 dużej prędkości (480Mbps)
- Szybkość transferu danych w standardzie USB 3.0 do 5 Gb/s
- Wskaźniki LED: Zasilanie (czerwony), dostęp (niebieski)
- Obsługa funkcji „hot plugging” oraz „Plug&Play”
- Wymiary: 19,6 cm x 11,1cm x 3,5 (dł. x szer. x wys.)
- Obsługuje systemy Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Linux, MAC OS 10.6 i wersje wyższe oraz Android od wersji 3.1

Lieferumfang

- Obudowa zewnętrznego HDD 3.5, SATA na USB 3.0
- Zasilacz 12V/2A
- Kabel przyłączeniowy USB 3.0
- QIG (krótka instrukcja instalacji)
- Produkt obsługuje CD-ROM

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	7,30	53,00	32,00	28,00	47.488,00
Innen-VPE	1	0,73	26,00	15,00	11,00	4.290,00
Einzel-VPE	1	0,73	26,00	15,00	11,00	4.290,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	20,00	12,00	3,50	840,00



USB 3.0



Weitere Anwendungsbilder:

