

OXID O4 CI SRC



KALOSZE WYSOKIE ROBOCZE Z PVC - O4 CI SRC

Ref. OXIDO4



Opis produktu

Cholewka: PVC. Podszewka: dżersej bawełniany. Wkładka: wymienna, nadająca się do prania oraz izolująca. Tylna pętla do ściągania obuwia. Podeszwa: PVC - Nitryl.

KOLOR

Biało-niebieski

ROZMIAR

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Zastosowanie - Zagrozenia



ZIMNO



Poślizg



Antyelektrostatyczność



NIEPOGODA



Służba zdrowia / żywienie zbiorowe

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Izolująca wewnętrzna wkładka filcowa "Cold Insulation"

Idealne do prac w warunkach chłodniczych



Tylna pętla

Pozwala na szybkie ściągnięcie obuwia po dniu pracy

Połączenie całkowicie gładkiej cholewki oraz łatwej w czyszczeniu podeszwy SRC

Dla zagwarantowania natychmiastowej i optymalnej dezynfekcji obuwia



Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Środki ochrony indywidualnej - Metody badań dotyczące obuwia

EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe

O4 CI: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

SRC: Odporność na ślizganie się

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
OXIDO4BC36	3295249258047	Biało-niebieski	36	8	-
OXIDO4BC37	3295249258054	Biało-niebieski	37	8	-
OXIDO4BC38	3295249258061	Biało-niebieski	38	8	-
OXIDO4BC39	3295249258078	Biało-niebieski	39	8	-
OXIDO4BC40	3295249258085	Biało-niebieski	40	8	-
OXIDO4BC41	3295249258092	Biało-niebieski	41	8	-
OXIDO4BC42	3295249258108	Biało-niebieski	42	8	-
OXIDO4BC43	3295249258115	Biało-niebieski	43	8	-
OXIDO4BC44	3295249258122	Biało-niebieski	44	8	-
OXIDO4BC45	3295249258139	Biało-niebieski	45	8	-
OXIDO4BC46	3295249258153	Biało-niebieski	46	8	-
OXIDO4BC47	3295249258146	Biało-niebieski	47	8	-
OXIDO4BC35	3295249257668	Biało-niebieski	35	8	-