

Przezroczysty hub zewnętrzny USB 3.0 - 7 Portów

Opis

Hub USB Delocka może być podłączony do komputera przez interfejs USB Typ-A. Rozszerza system o 7 portów USB Typ-A. Można ładować urządzenia takie jak smartfon i przysyłać dane z szybkością 5 Gbps.

Przezroczysta obudowa

Odporny, przezroczysty plastik pozwala widzieć wewnątrz. Niebieska dioda na dole daje elegancki wygląd nawet w ciemności.

Wystarczające zasilanie

Hub posiada dodatkowy port zasilania. Jeśli trzeba, urządzenia podłączone do huba będą miały lepsze zasilanie, np. gdy wiele jest jednocześnie ładowanych.



Numer artykułu 64088

EAN: 4043619640881

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 3.0 Typ Micro-B żeński >
 - 7 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
 - 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
- Chipset: VIA VL817
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x Wskaźnik LED
- Przezroczysta obudowa plastikowa
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę
- Wymiary (DxSxW): ok. 135 x 35 x 19 mm
- Plug & Play

Wymagania systemowe


- Chrome OS 74.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.5 lub nowszy

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB 3.0
- 1 x przewód z wtykiem męskim USB 3.0 Typ Micro-B na wtyk męski USB 3.0 Typ-A, o długości ok. 1 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	1 x

Interfejs

Złącze 1:	7 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Złącze 2:	1 x USB 5 Gbps Typ Micro-B żeński
Złącze 3:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B żeński (opcjonalnie dla zasilacza)

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL817
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	1 m
Długość:	135 mm
Szerokość:	35 mm
Wysokość:	19 mm
Kolor:	przezroczysty

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland

Email

info@delock.de

Strona internetowa

www.delock.de

