

# Hoja de características del producto

## Características

# NSYPLM54PG

wall-mounting encl. polyester monobloc IP66  
H530xW430xD200mm+metal mount.plate



## Principal

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gama                         | Thalassa                                                          |
| Nombre del producto          | Thalassa PLM                                                      |
| Nombre corto del dispositivo | PLM                                                               |
| Aplicación del dispositivo   | Multiuso                                                          |
| Categoría                    | Armario compacto                                                  |
| Altura nominal del armario   | 530 mm                                                            |
| Anchura nominal              | 430 mm                                                            |
| Nominal depth ((*))          | 200 mm                                                            |
| Montaje de armario           | Montaje en pared                                                  |
| Composición del dispositivo  | Cierre 2<br>Puerta 1<br>Cuerpo 1<br>Placa de montaje 1            |
| Tipo de cuerpo               | Moldeado de una pieza con muescas traseras<br>Tejadillo integrado |
| Tipo de puerta               | Ciego                                                             |
| Tipo de cierre               | Cierre de doble barra de 3 mm                                     |

## Complementario

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Número de cierres                 | 2                                                                          |
| Descripción de placa de montaje   | Plano acero                                                                |
| Accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                              |
| Piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Placa de montaje mediante elemento de fijación |
| Material                          | Poliéster reforzado con fibra de vidrio                                    |
| Color                             | Gris RAL 7035                                                              |
| Normas                            | IEC 62208<br>Clasificación NEMA 13<br>Clasificación NEMA 4 X               |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Certificaciones de producto | UL |
|-----------------------------|----|

## Entorno

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Grado de protección IP                 | IP66 IEC 60529   |
| Grado de protección IK                 | IK10 IEC 62262   |
| Resistencia al fuego                   | 960 °C IEC 62208 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -35...90 °C      |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                                          |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de la oferta sostenible                           | Producto Green Premium                                                                                                                       |
| RoHS (código de fecha: AASS)                             | Conforme - desde 1511 - Declaración de conformidad de Schneider Electric<br><a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a> |
| REACH                                                    | La referencia no contiene SVHC<br><a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>                                                             |
| Perfil ambiental del producto                            | Disponible                                                                                                                                   |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | No necesita operaciones específicas para reciclaje                                                                                           |