



Qoltec Antena 4G LTE DUAL | 5dBi | dookólna | zewnętrzna

Kod produktu: 57044

Antena 4G to produkt stworzony po to, by spełnić Twoje oczekiwania względem jakości i szybkości przesyłu danych. Zapewnia ona działanie w najwyższym standardzie dzięki precyzji wykonania oraz zastosowania najlepszej klasy komponentów do jej produkcji. Dzięki technologii 4G i LTE DUAL, użytkownicy mogą cieszyć się niezwykle szybkimi prędkościami transmisji danych, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym świecie cyfrowym.

OSIĄGNIJ PEŁEN POTENCJAŁ SIECI 4G



Zakres Częstotliwości 600-2700 MHz

Niejednokrotnie zmagamy się z zakłóceniami uniemożliwiającymi nam swobodne surfowanie po sieci, dlatego **mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.** Jest nim **antena 4G LTE DUAL** marki **Qoltec**, o **zysku 5dB**, która w **wyraźny sposób poprawi jakość** przesyłu danych do Twoich urządzeń i może pomóc w utrzymaniu stabilnego połączenia nawet w miejscach o trudnych warunkach sygnałowych. Zakres częstotliwości 600-2700 MHz sprawia, że **antena jest kompatybilna z różnymi pasmami używanymi przez różne sieci 4G LTE.**

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Wysoki Zysk 5dBi, Silny Sygnał

Antena 4G LTE została stworzona z myślą o poprawie jakości Internetu w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu z dostępem do Internetu, co może przekładać się na stabilniejsze połączenie internetowe, szybsze prędkości transferu danych i lepszą ogólną wydajność sieci. Klasa szczelności IP67, w połączeniu z odpornością na różne warunki atmosferyczne, może zapewnić stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Nasze rozwiązanie oferuje:

- obsługę standardu 4G LTE – zapewnia prędkość sygnału do 600 Mb/s,
- działa w zakresie częstotliwości 600-2700 MHz,
- złącze SMA – pozwala na bezpośrednie podłączenie anteny do access point'ów, routerów, czy też kart sieciowych posiadających kompatybilne złącze.
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowana przez nas antena 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Dookólna
Moc	50W
Zysk	5 dBi
Częstotliwość pracy	600 - 2700 MHz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pozioma
Złącze anteny	SMA męskie
VSWR	2.0
Kabel zasilający	RG-174
Długość kabla	~ 3m
Klasa szczelności	IP67
Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne + stal + miedź
Temperatura pracy	-20°C ~ +85°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	321 x 65 x 65 mm
Zawartość opakowania	1 x Antena 4G 1 x Akcesoria montażowe
Głębokość / Długość opakowania [mm]	70
Szerokość opakowania [mm]	453
Wysokość opakowania [mm]	72
Waga netto [kg]	0.536
Waga brutto [kg]	0.613
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570440