

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość:	1.2 m
OD / AWG:	6.8 mm / 20
Parametry:	250 V max, 2 A
Złącza:	IEC C5 (Ż); C/E/F z uziemieniem (M)

**MODEL: CL-67****EAN: 5901986041047**

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość:	1.8 m
OD/AWG:	6.8 mm / 18
Parametry:	250V max, 3A, 3 pin
Złącza:	- C/E/F (M) z uziemieniem - IEC C5 (Ż)

**MODEL: CL-81****EAN: 5901986041382**

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Standard:	H03VV-F
Złącza:	IEC C5 (Ż), wtyczka hybrydowa C/E/F z uziemieniem (M)
AWG / OD:	18 / 6.8 mm
Parametry:	250 V, 3 A, 3 żyły

**MODEL: CL-158****EAN: 5901986046912**

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość:	1.2 m
OD / AWG:	6.8 mm / 18
Parametry:	250V max, 3 A
Złącza:	IEC C13; C/F Schuko



MODEL: CL-89

EAN: 5901986041467

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość:	1.8 m
OD / AWG:	6.8 mm / 18
Parametry:	250 V max, 3 A
Złącza:	IEC C13; C/F Schuko



MODEL: CL-138

EAN: 5901986045458

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Złącza:	IEC C14, IEC C13
AWG / OD:	18 / 6.8 mm
Parametry:	250V max., 3A
Długość:	1.2 m




MODEL: CL-99

EAN: 5901986042044

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość:	1.8 m
OD / AWG:	6.8 mm / 18
Parametry:	250 V max, 3 A
Złącza:	IEC C13; C/F Schuko



MODEL: CL-98

EAN: 5901986042020




Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszów, Poland
www.savio.net.pl

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość:	3 m
OD / AWG:	6.8 mm / 18
Parametry:	250 V max, 3 A
Złącza:	IEC C13; C/F Schuko




MODEL: CL-146

EAN: 5901986046189

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość:	1.2 m
OD/AWG:	6.8 mm, 18
Parametry:	250V max, 3A
Złącza:	- C/F Schuko kątowny, - IEC C13, kątowny



MODEL: CL-115

EAN: 5901986044109

UNIWERSALNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość:	1.8m
OD/AWG:	6.8mm, 18
Parametry:	250V max, 10A
Złącza:	- C/F Schuko kątowny, - IEC C13, kątowny



MODEL: CL-116

EAN: 5901986044116



Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81
35-323 Rzeszów, Poland
www.savio.net.pl