DIGITUS Kabel przyłączeniowy DisplayPort

AK-340106-050-S
EAN 4016032450290



Kabel DP/DP M/M z zatrzaskami czarny 5m Displayport 8K 30Hz UHD

Dzięki temu standardowi okablowania, kabel DisplayPort sprosta wszystkim dzisiejszym wymaganiom – od odtwarzania wysokiej rozdzielczości obrazu UHD 8K do przesyłu audio przy użyciu 8 kanałów oraz obsługi HDCP i szyfrowania DPCP. Przesyłaj obraz z pulpitu laptopa na duży monitor lub rozciągnij pulpit, korzystając z innego wyświetlacza DisplayPort. Ten wysokiej jakości kabel pozwala na szybkie przesyłanie danych, nie powodując drgań, nawet w przypadku wymagających aplikacji graficznych i gier. Pozłacane końcówki i potrójne ekranowanie kabla zapewniają maksymalne przewodzenie i bezawaryjne przesyłanie danych.

Doskonały do CAD / CAM, GIS, modelowania 3D, symulacji w czasie rzeczywistym itp.

- Prędkość przesyłu danych: do 32,4 Gbit/s
- Obsługuje rozdzielczość do 4K / 2K przy 120 Hz (Ultra HD)
- Obsługuje rozdzielczość do 5K przy 60 Hz (Ultra HD)
- Obsługuje rozdzielczość do 8K przy 30 Hz (Ultra HD)
- Obsługiwane rozdzielczości wideo: 7680 x 4320 dpi; 5120 x 2880 dpi; 3840 x 2160 dpi
- Skala barw: 24 bit RGB
- Obsługuje 1–8 kanałów audio do przesyłu audio
- Częstotliwości odczytu audio: 32–192 kHz z maks. szybkością przesyłu danych 4,608 kB/s
- Obsługa HDCP i DPCP
- Instalacja typu Plug and Play
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 7680 × 4320 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.4
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk DisplayPort
- Długość: 5 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	25	11.00	45.00	34.00	28.00	42,840.00
Opakowanie wewnętrzne	5	2.20	42.00	30.00	27.00	3,938.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.44	19.00	4.00	16.00	788.00
Netto bez opakowania	1	0.43	19.00	4.00	16.00	788.00

Więcej zdjęć








