

# Kabel koncentryczny USB Type-C™ na DisplayPort (DP Alt Mode) 4K 60 Hz z powłoką w oplocie 2 m

## Opis

Kabel Delock pozwala na podłączenie monitora DisplayPort do urządzenia z USB-C™ lub ortem Thunderbolt™ 3, takiego jak MacBook lub Chromebook. Interfejs obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode. Kabel koncentryczny jest elastyczny i łatwy w użyciu ze względu na mały przekrój.



**Numer artykułu 81702**

EAN: 4043619817023

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski
  - 1 x DisplayPort męski
- Chipset: VIA VL103
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Kierunek transmisji sygnału: wejście USB Type-C™ > wyjście DisplayPort
- Rodzaj kabla: 34 AWG
- Typ kabla: koncentryczny
- Średnica kabla: ok. 3,8 mm
- Z plecioną osłoną
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4
- USB Bus power
- Plug & Play
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

---

## Zawartość opakowania

- Kabel USB-C™ do DisplayPort

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Specyfikacja: | DisplayPort 1.2<br>HDCP 1.4 |
|---------------|-----------------------------|

## Interfejs

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x DisplayPort męski |

## Właściwości techniczne

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Chipset:                         | VIA VL103           |
| Maksymalna rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Właściwości fizyczne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Kategoria kabla:          | koncentryczny    |
| Długość kabla ze złączem: | 2 m              |
| Wykończenie pinów:        | pozlacane        |
| Średnica kabla:           | 34 AWG<br>3,8 mm |
| Tarcza:                   | triple           |
| Kolor:                    | czarny           |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |