



EAN:	4013288156228	Wymiar:	89x7x6 mm
Numer części:	05380202001	Waga:	13 g
Numer artykułu:	851/4 J	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Phillips-Recess
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Do azjatyckiej wersji wkrętów PH
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.

Wysokiej jakości końcówki do azjatyckiej wersji wkrętów PH. Przeznaczone w szczególności do wkrętów o bardzo małych rozmiarach zgodnie z japońską normą Japanese Camera Industrial Standard. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_4_j.html

Wera - 851/4 J
05380202001 - 4013288156228

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

Groty J



J oznacza Japonię. Groty J zostały udoskonalone z myślą o azjatyckich wkrętach PH. Przeznaczone są w szczególności do wkrętów o bardzo małych rozmiarach zgodnie z japońską normą Japanese Camera Industrial Standard.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

		 mm	 inch	 mm
05135530001 ¹⁾	PH 00	50	2	2,0
05380200001 ¹⁾	PH 00	89	3 1/2	2,0
05135531001 ²⁾	PH 0	50	2	2,5
05380201001 ²⁾	PH 0	89	3 1/2	2,5
05135532001	PH 1	50	2	4,5
05380202001	PH 1	89	3 1/2	4,5

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

2) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_851_4_j.html

Wera - 851/4 J

05380202001 - 4013288156228

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de