



Zasilacz komputerowy

Model: **AK-C1-600**



Kod produktu	AK-C1-600
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Classic
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 80 %
Zgodność z 80 PLUS	Tak
Natężenie prądu na linii +3.3V	13 A
Natężenie prądu na linii +5V	13 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	105 W
Natężenie prądu na linii +12V	40 A
Obciążalność linii 12V	564 W
Maksymalna moc	600 W
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	2 szt
Wtyczka zasilająca Molex	3 szt
Wtyczka zasilająca SATA	5 szt
Zasilacz modularny	Nie
Filtr PFC	Aktywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Brak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	120 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	50 - 95 cm
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C13
Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox

Wymiary produktu (L x W x H)	150 x 145 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	235 x 180 x 100 mm
Waga netto	1320 g
Waga brutto	1878 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139337
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Zasilacz ATX Akyga® AK-C1-600 z linii Classic to urządzenie o **mocy rzeczywistej 600 W**, przeznaczone do zapewnienia stabilnego zasilania dla zaawansowanych konfiguracji komputerowych. Zasilacz ten jest wyposażony w mocniejszy układ, oferując użytkownikom wysoką efektywność i niezawodność, co czyni go doskonałym wyborem dla osób wymagających od swojego sprzętu maksymalnej wydajności. Co więcej, zasilacz komputerowy AK-C1-600 posiada **zgodność z certyfikatem 80 PLUS**, co świadczy o jego energooszczędności i minimalizacji strat mocy, zapewniając ekonomiczne oraz ekologiczne użytkowanie. Dzięki technologii **APFC** (Active Power Factor Correction), zasilacz ten optymalizuje współczynnik mocy, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii.

Zasilacz ATX AK-C1-600 oferuje rozbudowaną gamę złączy, w tym **złącze P4+4**, **dwa złącza PCI-E 6+2 pin**, **pięć złączy SATA** oraz **trzy złącza Molex**, co umożliwia podłączenie szerokiej gamy komponentów, w tym dysków twardych, napędów SSD, kart graficznych oraz innych urządzeń peryferyjnych. Wykorzystanie **płaskich kabli** jest kluczowe dla łatwej organizacji przestrzeni wewnątrz obudowy, co nie tylko ułatwia zarządzanie kablami, ale również przyczynia się do lepszego przepływu powietrza i efektywniejszego chłodzenia.

Urządzenie jest zbudowane z **użyciem najnowszych komponentów elektronicznych**, co zapewnia jego długotrwałą trwałość i niezawodność. Jego design, utrzymany w eleganckiej, czarnej obudowie, doskonale komponuje się z większością obudów PC, nadając im profesjonalnego wyglądu. Wewnątrz znajduje się cichy, **12-centymetrowy wentylator**, który skutecznie odprowadza ciepło, gwarantując optymalne warunki pracy bez zwiększania poziomu hałasu.