SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P je spirálovitě vinutá kovová ochranná hadice, falcovaný profil a PVC plášť

SILVYN® MSK-M

SILVYN®
US/US-M + US-ED
IP 65

SILVYN® US-EDU-AS

SILVYN® US MS-DR

Vodotěsná

Odolný

Mechanická odolnost

Výhody
Chrání před tekutinami
Pevnost v tahu
Zvýšená pevnost při sešlápnutí
Flexibilní
Vysoká mechanická odolnost

Oblasti použití
Strojírenství
Investiční výstavba
Automatizační technika
Všude, kde se vyskytují kapaliny
Aplikace s mechanickým namáháním

Odkazy na normy / schválení
VDE
DIN 49012, odpovídá konstrukčnímu typu I dle DIN EN IEC 61386-23
V prostorech s nebezpečím výbuchu dle EN 1127-1

Poslední změny (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS-P

Konstrukce

Šroubovitě vinutá kovová ochranná hadice s falcovaným profilem
Plášť z PVC

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: kovová ochranná hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Kovová ochranná hadice
Certifikace:	IEC EN 61386-23
Barva:	Šedá
Materiál:	Vnitřní hadice: ocel, pozinkovaná Vnější plášť: PVC
Teplotní rozsah:	-25 °C až +80 °C, krátkodobě až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Poslední změny (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS-P

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Vnitřní x vnější průměr mm	Poloměr ohybu mm	Vhodné pro SILVYN® MSK-M	Vhodné pro SILVYN® US-M	Vhodné pro SILVYN® US
SILVYN® AS-P						
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48
SILVYN® AS-P 10 M						
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48

Poslední změny (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16