



|                        |                       |                             |           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288033284         | <b>Wymiar:</b>              | 50x7x6 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05066672001           | <b>Waga:</b>                | 11 g      |
| <b>Numer artykułu:</b> | 871/4 TORQ-SET® Mplus | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ        |
|                        |                       | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030  |

- Do wkrętów z gniazdem TORQ-SET®
- Profil Mplus pozwala przenosić większe wartości momentu obrotowego i wydłuża żywotność
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.
- Dłuższa żywotność narzędzia

Wysokiej jakości końcówki do wkrętów z gniazdem TORQ-SET®. Efektem wzmocnienia powierzchni bocznej w porównaniu z tradycyjnym profilem TORQ-SET® jest większy o ok. 70% moment zrywający skutkujący podwyższoną trwałością narzędzi. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.


**Link**

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torq-set\\_screws\\_871\\_4\\_torq-set\\_mplus.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torq-set_screws_871_4_torq-set_mplus.html)

Wera - 871/4 TORQ-SET® Mplus  
05066672001 - 4013288033284

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## TORQ-SET® Mplus



Opracowany przez firmę Wera profil Mplus odznacza się wzmocnioną powierzchnią boczną w porównaniu z tradycyjnym profilem TORQ-SET®. Dzięki temu można przenosić znacząco większe wartości momentu obrotowego, co skutkuje zwiększoną trwałością narzędzia z profilem Wera TORQ-SET® Mplus.

## Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                  | inch                                                                                | mm                                                                                    | inch                                                                                  |
| 05066660001        | 2                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                    | 2                                                                                     |
| 05066683001        | 2                                                                                   |                                                                                     | 89                                                                                    | 3 1/2                                                                                 |
| 05066662001        | 3                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                    | 2                                                                                     |
| 05066684001        | 3                                                                                   |                                                                                     | 89                                                                                    | 3 1/2                                                                                 |
| 05066664001        | 4                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                    | 2                                                                                     |
| 05066685001        | 4                                                                                   |                                                                                     | 89                                                                                    | 3 1/2                                                                                 |
| 05066666001        | 5                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                    | 2                                                                                     |
| 0506668001         | 6                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                    | 2                                                                                     |
| 05066676001        | 6                                                                                   |                                                                                     | 70                                                                                    | 2 3/4                                                                                 |
| 05066686001        | 6                                                                                   |                                                                                     | 89                                                                                    | 3 1/2                                                                                 |
| 05066670001        | 8                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                    | 2                                                                                     |
| 05066678001        | 8                                                                                   |                                                                                     | 70                                                                                    | 2 3/4                                                                                 |
| 05066687001        | 8                                                                                   |                                                                                     | 89                                                                                    | 3 1/2                                                                                 |
| <b>05066672001</b> | <b>10</b>                                                                           |                                                                                     | <b>50</b>                                                                             | <b>2</b>                                                                              |
| 05066680001        | 10                                                                                  |                                                                                     | 70                                                                                    | 2 3/4                                                                                 |
| 05066682001        | 10                                                                                  |                                                                                     | 89                                                                                    | 3 1/2                                                                                 |
| 05066674001        | --                                                                                  | 1/4"                                                                                | 50                                                                                    | 2                                                                                     |
| 05221110001        | --                                                                                  | 5/16                                                                                | 50                                                                                    | 2                                                                                     |

## Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torq-set\\_screws\\_871\\_4\\_torq-set\\_mplus.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torq-set_screws_871_4_torq-set_mplus.html)

Wera - 871/4 TORQ-SET® Mplus  
 05066672001 - 4013288033284

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

871/4 TORQ-SET® Mplus, 10 x 50 mm

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORQ-SET®



**Link**

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torq-set\\_screws\\_871\\_4\\_torq-set\\_mplus.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torq-set_screws_871_4_torq-set_mplus.html)

Wera - 871/4 TORQ-SET® Mplus  
05066672001 - 4013288033284

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)