



Qoltec Obudowa | kieszeń NV2271 na dysk M.2 SSD | SATA | NVMe | USB-C | 2TB

Kod produktu: 52271

Przenośna aluminiowa obudowa dla dysku M.2, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia za pomocą bardzo szybkiego złącza USB-C. Obudowa wspiera dyski o różnych długościach z kluczem M key i M+B key, dzięki czemu nie musisz przejmować się kompatybilnością.

- Funkcja plug&play
- Aluminiowa obudowa
- Maksymalna pojemność dysku 2TB
- Maksymalna prędkość przesyłania : 10Gbps
- Wsparcie UASP

TWORZYMYSZ ROZWIĄZANIA, KTÓRE LICZĄ SIĘ W CODZIENNOŚCI



Kieszeń na dyski SSD marki Qoltec to **idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnych i łatwych w użyciu możliwości przechowywania danych**. Jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób posiadających dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe, **bez konieczności inwestowania w inne kosztowne rozwiązania.**

TRANSFER DANYCH DO 10GB/S



Obudowa dysków M.2 marki Qoltec to urządzenie :

- odpowiednie dla dysków M.2 SSD NVMe z kluczem M-Key i SATA z kluczem B+M-Key o rozmiarach : 2230, 2242, 2260, 2280,
- obsługa standardu UASP, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- obsługa OTG, działa z laptopami oraz smartfonami
- interfejs USB 3.1 Gen2 umożliwia transmisję danych z szybkością 10 Gb/s,
- urządzenie jest kompatybilne z USB 3.1 Gen1 oraz USB 2.0,
- Dioda LED informuje o statusie kopiowania,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. 2TB,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- w zestawie z kablem USB,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji Plug&Play.

MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ W ELEGANCKIEJ ALUMINIOWEJ OBUDOWIE



Zgrabna i poręczna obudowa dla Twojego dysku M.2 SSD to stylowe zabezpieczenie dla Twoich wartościowych danych. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości aluminium, co dodatkowo pomaga odprowadzać ciepło. Kompaktowe rozmiary obudowy pozwolą Ci zabrać ją ze sobą do pracy lub w inne miejsce, kieszeń bez problemu zmieści się do plecaka. Trwała obudowa zapewnia skuteczną ochronę przed zgnieceniem i zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami dysku.

WSPARCIE DLA DYSKÓW M.2 SATA I NVME



Do montażu dysku SSD nie potrzeba specjalnych narzędzi, wystarczy wysunąć obudowę, włożyć odpowiednio dysk i wsunąć go ponownie do obudowy. Po podłączeniu kieszeni do wybranego urządzenia, możesz zaczynać, urządzenie jest gotowe do działania.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Stacja dokująca objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	NVMe SATA
Pojemność	2TB
Wymiary dysku	2230, 2242, 2260, 2280
Szybkość transmisji	NVMe : 10 Gb/s NGFF : 5 Gb/s
Chipset	JM5581DL
Interfejs	USB-C 3.1 Gen2
Typ obudowy	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy	Windows XP/7/8/10 MacOS Linux Android
Kompatybilność	SATA/NVMe
Długość kabla	~0.30m
Zastosowanie	TV, PC, laptop
Informacje dodatkowe	Obsługa UASP, OTG Przeznaczona dla dysków bez radiatora
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Kod EAN	5901878522715