


Zestaw znaków MR FLEXIMARK®

FLEXIMARK® MR wstępnie tłoczone paski znaków wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej do oznaczania przewodów za pomocą opasek kablowych w trudnych środowiskach przemysłowych

Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn



Paliwa & Gaz



Kolejnictwo



Do zastosowania na zewnątrz



Dobra odporność chemiczna



Odporny na działanie niskich temperatur



Odporność na korozję



Olejoodporność



Odporność na kwasy



Odporność na temperaturę



Odporność na promieniowanie UV

Zestaw znaków MR FLEXIMARK®

Korzyści

Szybkie, łatwe i trwałe znakowanie na miejscu

Zakres zastosowania

System oznaczania przewodów

Oznaczniki wsuwa się w uchwyty NM ze stali nierdzewnej

Oznaczniki można stosować w trudnych środowiskach przemysłowych (np. przemysł olejowy & gazowy, kolejnictwo)

Normy i aprobaty

Certyfikat Achilles JQS

Uwaga

Znaki cyrylicy dostępne na zapytanie

Zakres dostawy

Zestawy zawierają 200 oznaczników każdego znaku

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Opis klasy ETIM 5.0: Materiał do etykiet

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-Description: materiały identyfikacyjne

Wymiary:

Szerokość x wysokość: ok. 9,5 x 6 mm

Wysokość znaku: ok. 6,8mm

Materiał:

Acid resistant stainless steel

EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Zakres temperatury:

od -80°C do +500°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Zestaw znaków MR FLEXIMARK®

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Oznacznik / jednostka opakowania	Jednostka dostawy (PU)
Zestawy			
83254122	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR SET 0-9	2000	1
83254120	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR SET A-Z	5200	1
Cyfry			
83254179	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 1	200	1
83254180	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 2	200	1
83254181	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 3	200	1
83254182	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 4	200	1
83254183	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 5	200	1
83254184	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 6/9	200	1
83254185	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 7	200	1
83254186	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 8	200	1
Litery			
83254150	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 A	200	1
83254151	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 B	200	1
83254152	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 C	200	1
83254153	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 D	200	1
83254154	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 E	200	1
83254155	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 F	200	1
83254156	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 G	200	1
83254157	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 H	200	1
83254158	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 I	200	1

Zestaw znaków MR FLEXIMARK®

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Oznacznik / jednostka opakowania	Jednostka dostawy (PU)
83254159	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 J	200	1
83254160	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 K	200	1
83254161	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 L	200	1
83254162	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 M	200	1
83254163	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 N	200	1
83254164	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 O/O	200	1
83254165	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 P	200	1
83254166	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Q	200	1
83254167	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 R	200	1
83254168	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 S	200	1
83254169	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 T	200	1
83254170	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 U	200	1
83254171	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 V	200	1
83254172	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 W	200	1
83254173	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 X	200	1
83254174	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Y	200	1
83254175	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Z	200	1
83254177	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Ä	200	1
83254178	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Ö	200	1
83254201	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Ü	200	1
Symbole			

Zestaw znaków MR FLEXIMARK®

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Oznacznik / jednostka opakowania	Jednostka dostawy (PU)
83254192	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 +	200	1
83254191	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 -	200	1
83254194	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 /	200	1
83254195	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20.	200	1
83254199	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 :	200	1
83254198	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 ~	200	1
83254193	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 =	200	1
83254200	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Uziemienie	200	1
83254196	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20,	200	1
83254202	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 (	200	1
83254189	FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20P pusty	200	1