

## Broszura informacyjna

00 21 37

### Walizka narzędziowa "Robust45 Move" dla elektryków



**Duża i wytrzymała: przeznaczona dla mobilnych elektryków walizka podróżna zawierająca obszerną gamę narzędzi**

- Rozbudowane wyposażenie — 63 markowe narzędzia, częściowo przetestowane przez VDE zgodnie z normą DIN EN 60900
- Maksymalna ładowność: 35 kg
- Pojemność: 45 litrów
- Do eksploatacji nawet w najtrudniejszych warunkach: pyłoszczelność, wodoodporność i odporność na działanie temperatur
- Zawiasy z amortyzatorami gazowymi
- Pokrywa zabezpieczona przed nagłym opadnięciem
- Łącznie 147 opcjonalnych wkładek
- Wysuwana teleskopowa rączka zapewniająca wygodę transportu
- Duże płynnie obracające się koła
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 609 x 428 x 263 mm; wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 540 x 364 x 229 mm
- Pyło- i wodoszczelny
- Zawór automatycznego wyrównania ciśnienia
- Stabilna temperaturowo w zakresie od - 30°C do + 80°C
- Zamek przystosowany do zamknięcia na kłódkę
- Zamykany pojemnik dolny z systemem przegródek aluminiowych do indywidualnej aranżacji przestrzeni pojemnika
- Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa
- Walizka z odpornego na uderzenia polipropylenu przystosowana do przewozu samolotem

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr art. | 00 21 37      |
| EAN     | 4003773082606 |
| Waga    | 15.550 g      |
| Wymiary | 450 x 280 mm  |

#### Technische Attribute

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna) | 609 mm 540 mm |
| Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna)  | 263 mm 229 mm |
| Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna) | 428 mm 364 mm |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21100100   |
| ETIM 5.0       | EC000181   |
| ETIM 6.0       | EC000181   |
| proficl@ss 6.0 | EAA404c076 |
| UNSPSC 13.1    | 27112117   |

#### Zakres dostawy

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 11 01    | KNIPEX TwinKey® do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających |
| 08 26 145   | 1 x Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami                                  |
| 12 42 195   | 1 x KNIPEX MultiStrip 10 Automatyczne szczypce do ściągania izolacji                     |
| 13 86 200   | 1 x Szczypce do prac elektroinstalacyjnych                                               |
| 16 95 01 SB | 1 x KNIPEX ErgoStrip® Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji                        |
| 26 26 200   | 1 x Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”)                           |
| 70 06 160   | 1 x Szczypce tnące boczne                                                                |
| 74 06 200   | 1 x Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu                                      |

## Zakres dostawy

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 86 03 180   | Szczypce-klucz Szczypce i klucz w jednym narzędziu                    |
| 86 03 180   | 1 x Szczypce-klucz Szczypce i klucz w jednym narzędziu                |
| 87 01 180   | 1 x KNIPEX Cobra® Szczypce do rur nowej generacji                     |
| 97 53 04    | 1 x Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek z ładowaniem bocznym |
| 98 20 35 SL | 1 x Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płaskim                      |
| 98 25 01 SL | 1 x Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Pozidriv®   |
| 98 52       | 1 x Nóż do kabli                                                      |
| 101-00      | 1 x Picard Młotek ślusarski                                           |
| 361 252 1   | 1 x Rennsteig Przecinak dla elektryków                                |
| 16135       | 1 x Stabila Poziomica typ 70 Electric                                 |
| 18115       | 1 x Stabila Poziomica mini Pocket Electric                            |
| L240 00055  | Stabila Poziomica typ 70 Electric                                     |
| 003484      | 1 x Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim                                |
| 003760      | 1 x Wera Klucz płaski dwustronny Joker                                |
| 004018      | 1 x Wera Zestaw grzechotek Zyklop Metal 8100 SA 8 28-częściowy        |
| 00 21 37 LE | Walizka narzędziowa "Robust45 Move" pusta                             |

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*



Z kieszeni na dokumenty

