LTE Antena męski SMA, wielokierunkowa 90° 2 dBi nieruchoma, czarny

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz.



Numer artykułu 89623

EAN: 4043619896233

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA 90°
- GSM, UMTS, LTE, Z-Wave 908 / 921 MHz, ZigBee 902 / 928 MHz, DECT, NB-IoT
- Zakres częstoliwości:
  880 - 960 MHz
  1710 - 1990 MHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polaryzacja: liniowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał obudowy: guma
- Kolor: czarny
- Długość anteny: ok. 5 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**


Zawartość opakowania

- Antena


Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**


Zdjęcia





























































Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA 90°

Właściwości techniczne

Zakres częstoliwości:	1710 - 1990 MHz 880 - 960 MHz
Siła anteny:	2 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Polaryzacja:	linear
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	wielokierunkowy
Materiał obudowy:	rubber
Długość:	5 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**