

Antena WiFi 5,8 GHz RP-SMA męska 3 dBi dookólna z kablem połączeniowym RG-174 3 m z przegubem uchylnym i podstawą magnetyczną czarna

Opis

Ta antena WiFi 5,8 GHz firmy Delock umożliwia korzystanie z zakresu częstotliwości WiFi od 5,15 GHz do 5,85 GHz w pomieszczeniach zamkniętych.



Numer artykułu 10038

EAN: 4043619100385

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x RP-SMA męski
- Zakres częstotliwości: 5150 - 5850 MHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5:1
- Typ przewodu: RG-174
- Tłumienie przewodu: 3 dB @ 5000 MHz na metr
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla: ok. 3 m
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Wymiary:
 - Antena (DxSxW): ok. 196,0 x 48,1 x 8,5 mm
 - Podstawa (GxW): ok. 61 x 32 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Ogólne

Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak
--------------------------------	-----

Interfejs

Złącze:	1 x męski RP-SMA
---------	------------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	5150 - 5850 MHz
Siła anteny:	3 dBi
Impedancja:	50 Ohm
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
VSWR:	< 1,5

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	dipol antenna
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-174
Długość kabla:	3 m
Długość:	196 mm
Wysokość:	8,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

