

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable e inserto reductor obturador



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Protección frente a descarga de tracción



Resistencia mecánica



Gran resistencia química

Beneficios

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad

Protección permanente a la vibración

descarga de tracción óptima

Alcances de sujeción amplios y variables

Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

SKINTOP® STR

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Aviso

consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades

Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Ensayos:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas:	Dinámica: de -20 °C a +80 °C Estática: de -40 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**LAPP GROUP**

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

SKINTOP® STR

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
SKINTOP® STR NPT gris argentado					
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53015110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015160	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53015170	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53015180	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53015190	PG 48	26 - 35	65	69	14,3
SKINTOP® STR NPT negro					
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53015310	PG 9	2 - 6	19	36	8
53015320	PG 11	2 - 7	22	38	8
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53015340	PG 16	6 - 12	27	44	10
53015350	PG 21	9 - 16	33	49	11
53015360	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53015370	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53015380	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53015390	PG 48	26 - 35	65	69	14,3
SKINTOP® STR gris claro					
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32	7,8
53018110	PG 9	2 - 6	19	36	8
53018120	PG 11	2 - 7	22	38	8
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41	9
53018140	PG 16	6 - 12	27	44	10
53018150	PG 21	9 - 16	33	49	11
53018160	PG 29	11 - 20	42	56	10,7
53018170	PG 36	17 - 26	53	66	13,3
53018180	PG 42	22 - 31	60	68	13,4
53018190	PG 48	26 - 35	65	69	14,3

Última actualización (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

