

# Zasilacz impulsowy LED IP67 | 100W | 12V | 8.3A | Wodoodporny

Kod produktu: 50944



Zasilacz impulsowy LED marki Qoltec w wodoodpornej obudowie, cechuje stabilność oraz niezawodność. Przeznaczony jest do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, gdzie narażony będzie na czynniki atmosferyczne. Klasa szczelności IP67 gwarantuje idealne rozwiązania do łazienek, oświetlania wani, kabin prysznicowych, banerów reklamowych oraz wielu innych.

Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listew, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych stałym napięciem 12V. Dzięki komponentom najwyższej jakości spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Moc: 100 W

Napięcie wyjściowe: 12 V

Natężenie wyjściowe: 8.3 A

## DANE TECHNICZNE

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAPIĘCIE WEJŚCIOWE         | 230 V                                                                                                                                                           |
| MOC                        | 100 W                                                                                                                                                           |
| NAPIĘCIE WYJŚCIOWE         | 12 V                                                                                                                                                            |
| NATĘŻENIE WYJŚCIOWE        | 8.3 A                                                                                                                                                           |
| ZABEZPIECZENIA             | Zabezpieczenie przed przegrzaniem rozpoczyna się, gdy temperatura w tranzystorze przekroczy 140 °C<br>Automatyczne przywracanie, gdy temperatura wróci do normy |
| INFORMACJE DODATKOWE       | Obudowa z tworzywa sztucznego<br>Wodoodporny                                                                                                                    |
| GWARANCJA                  | 24 miesiące                                                                                                                                                     |
| WAGA                       | 605g                                                                                                                                                            |
| TEMPERATURA PRACY          | -20~ +60 °C                                                                                                                                                     |
| CZAS PODTRZYMANIA          | 50ms/230VAC                                                                                                                                                     |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | -40~+80 °C                                                                                                                                                      |
| PRZECIĄŻENIE               | Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii                                                                     |
| WYDAJNOŚĆ                  | 82%                                                                                                                                                             |
| REGULACJA NAPIĘCIA         | 11.6 - 12.4V                                                                                                                                                    |

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| REGULACJA LINIOWA             | 0,5%                                            |
| REGULACJA OBCIĄŻENIA          | 2%                                              |
| CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA | 1000ms,30ms / 230VAC                            |
| ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO   | AC 100-240V                                     |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI         | 50Hz/60Hz                                       |
| PRĄD AC                       | 0.88A / 220V                                    |
| PRĄD UDAROWY                  | Start: 65A / 230VAC                             |
| KLASA SZCZELNOŚCI             | IP67                                            |
| WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY      | 20~90%, bez kondensacji                         |
| ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE         | 10~500Hz,5G 10min/cykl, X Y Z każda oś 60 minut |
| WYMIARY (DXSXW)               | 190 x 52 x 37 mm                                |
| R&N                           | 220mVp-p                                        |
| KOD EAN                       | 5901878509440                                   |