

Delock Przewód przedłużający z wtykiem męskim USB 2.0 Typ-A > wtyk żeński USB 2.0 Typ-A, o długości 0,5 m, czarny

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do przedłużenia połączenia USB 2.0.



Numer artykułu 84882

EAN: 4043619848829

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
USB 2.0 Typ-A męski >
USB 2.0 Typ-A żeński
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Średnica kabla:
linia danych 28 AWG
linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 4 mm
- Podwójne ekranowanie kabla
- Szybkość transmisji danych do 480 Mb/s
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

- PC lub notebook z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- USB kabel

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ-A żeński

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
-----------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Wykończenie złącza:	niklowane
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG 4 mm
Tarcza:	double
Długość:	50 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de