

CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel



1222438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222438>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1222438
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK226S
Klucz produktu	DK226S
GTIN	4063151311742
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 093 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 085,595 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel



1222438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222438>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor, 50°C)	≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)
Prąd (na tor, 70°C)	≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Obsługiwany sterownik SIEMENS ET 200SP HA

Odpowiedni blok terminalowy	6DL1193-6TP00-0BH1
	6DL1193-6TP00-0DH1
	6DL1193-6TP00-0BM1
	6DL1193-6TP00-0DM1
Odpowiedni moduł peryferyjny	6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)

Kabel/przewód

Długość przewodów	6 m
-------------------	-----

50X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Liczba biegunów	50
Ekranowany	nie
Typ przewodu	50X0.14 [PVC]
Rodzaj przewodu	Okragły kabel konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	50x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,03 mm

CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel



1222438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222438>

Zewnętrzna średnica przewodu	10,30 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	86 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	161 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)
Wersja przewodu	Przewód na jeden moduł

Kod kolorystyczny

czarny	IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17)
brązowy	IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17)
czerwona	IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1)
pomarańczowy	IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2)
żółty	IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3)
zielony	IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4)
niebieski	IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5)
fioletowy	IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6)
szary	IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7)
biały	IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8)
biały-czarny	IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36)
biały-brązowy	IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36)
biały-czerwona	IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17)
biały-pomarańczowy	IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17)
biały-żółty	IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9)
biały-zielony	IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10)
biały-niebieski	IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11)
biały-fioletowy	IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12)
biały-szary	IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13)
brązowy-czarny	IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14)
brązowy-czerwona	IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15)
brązowy-pomarańczowy	IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16)
brązowy-żółty	IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36)
brązowy-zielony	IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36)

CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel



1222438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222438>

brązowy-niebieski	IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18)
brązowy-fioletowy	IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18)
brązowy-szary	IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20)
brązowy-biały	IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21)
zielony-czarny	IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22)
zielony-brązowy	IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23)
zielony-czerwona	IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24)
zielony-pomarańczowy	IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25)
zielony-niebieski	IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26)
zielony-fioletowy	IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27)
zielony-szary	IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37)
zielony-biały	IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37)
żółty-czarny	IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18)
żółty-brązowy	IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18)
żółty-czerwona	IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28)
żółty-pomarańczowy	IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29)
żółty-niebieski	IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30)
żółty-fioletowy	IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31)
żółty-szary	IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32)
żółty-biały	IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33)
szary-czarny	IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34)
szary-brązowy	IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35)
szary-czerwona	IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37)
szary-pomarańczowy	IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
	M2,5
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm

Połączenie 2

Przyłącze według normy	IEC 60603-13 (na podstawie)
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków żeńskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Liczba cykli wtykania	> 50

CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel



1222438


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222438>

Raster	2,54 mm
--------	---------

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Rysunki



Maksymalny dopuszczalny tor w stanie zwiniętym

CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel



1222438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222438>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222438>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385



UL Listed

ID dopuszczenia: E238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel



1222438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222438>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	bffb12ba-6737-4955-9291-39293c96e198