

USB Gaming DAC 24 Bit / 96 kHz High Res Audio

Opis

USB Gaming DAC firmy Delock to kompaktowy i przenośny konwerter cyfrowo-analogowy (DAC), który może znacząco poprawić jakość dźwięku zestawów słuchawkowych i słuchawek do gier.

Dźwięk o wysokiej rozdzielczości

Adapter dźwiękowy obsługuje formaty audio o wysokiej rozdzielczości do 24 bitów / 96 kHz, co zapewnia krystalicznie czysty obraz dźwiękowy z imponującymi szczegółami.

Bezproblemowa kompatybilność

Gamingowego przetwornika cyfrowo-analogowego można używać z szeroką gamą urządzeń audio, w tym zestawami słuchawkowymi do gier, słuchawkami i głośnikami zewnętrznymi.

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja Gaming DAC sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla mobilnych graczy i fanów dobrego dźwięku. Można go przenosić w plecaku lub bagażu podręcznym, dzięki czemu także w ruchu można cieszyć się wysokiej jakości odtwarzaniem dźwięku.

Plug & Play

Dzięki USB Plug & Play adapter jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga instalacji sterowników. Adapter współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux i Android.



Numer artykułu 68001

EAN: 4043619680016

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
 - 1 x 4-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (Standard CTIA)
- Chipset: KT02F20 + MAX97220A
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 44,1 / 48 / 96 kHz (zależnie od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kontrolka LED wskazująca częstotliwość próbkowania
- Urządzenie USB Audio specyfikacja 1.0
- Sampling z prędkością do 24 Bit / 96 kHz odtwarzanie i 24 Bit / 48 kHz nagrywanie
- Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 103 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne + Hałas (THD+N): 0,003 % przy 1 mW
- Obsługiwane słuchawki: 16 - 300 Ohm

- USB Bus power
- Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 41,8 x 17,2 x 9,8 mm

Wymagania systemowe

- Android 13.0 lub nowszy
- Chrome OS 116.0 lub nowszy
- Linux Kernel 6.2 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- USB Sound Adapter
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above Linux Kernel 6.2 or above Android 13.0 or above Chrome OS 116.0 or above

Interfejs

Złącze:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 1:	1 x 4-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (Standard CTIA)

Właściwości techniczne

Chipset:	KT02F20 MAX97220A
Zakres częstotliwości:	20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Częstotliwość próbkowania:	44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz 24 Bit
Stosunek sygnału do szumu (SNR):	ca. 103 dB
Obsługa:	High-Res Audio

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de